

CVA 7440 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar

v kombinovateľnom dizajne s patent. funkciou CupSensor pre max. pôžitok z kávy.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Perfektné umiestnenie: vďaka patentovanému snímaču CupSensor
- Vždy čerstvo namletá káva – AromaticSystemFresh
- Jednoduchá príprava pre väčšie množstvo – funkcia kanvice
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home

EAN: 4002516722069 / Číslo materiálu: 12388700 / Číslo starého materiálu: 29744021CZ

Jubilejná akcia	
Jubilejný model 125	•
125 Gala Edition	•
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Farba	Obsidián čierna, matná
Užívateľské výhody	
AromaticSystemFresh	•
Príprava OneTouch	•
Príprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov	10
Kuželový mlynček zachovávajúci arómu	•
Nastaviteľný stupeň mletia	•
Programovateľné množstvo namletia	•
Programovateľné množstvo vody	•
Programovateľná teplota vody	•
Programovateľné množstvo mlieka	•
Programovateľné množstvo mliečnej peny	•
Programovateľné predsparenie	•
TeaTimer	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie Miele@home	•
Displej	DirectSensor
CupSensor	•
Plynule výškovo nastaviteľný centrálny vývod min. v cm	4,0
Plynule výškovo nastaviteľný centrálny vývod max. v cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick nádoba na mlieko	•
ComfortDoor	•
Skrytý úchyt dvierok	•
BrilliantLight	•
Režim Expert	•
MultiLingua	•
Počet druhov zrnkovej kávy	1
Počet zásobníkov na zrnkovú kávu	2
Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g	300
Objem zásobníka na zrnkovú kávu B v g	300
Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	600
Odoberateľné zásobníky na zrnkovú kávu	•
Objem zásobníka na vodu v l	2,7
Objem nádoby na mlieko v l	0,7
Objem nádoby na usadeninu v kusoch	17
Objem odkvapkávacej misky v l	1,6
Ľahko prístupné zásobníky	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar

v kombinovateľnom dizajne s patent. funkciou CupSensor pre max. pôžitok z kávy.



EAN: 4002516722069 / Číslo materiálu: 12388700 / Číslo starého materiálu: 29744021CZ

Nastaviteľný čas zapnutia	•
Nastaviteľný čas vypnutia	•
Nastaviteľný režim Stand-by	•
Individuálne nastavenia	•
Nápoje	
Voliteľné množstvá nápoja v ml	20-300
Ristretto obyčajné	•
Ristretto dvojité	•
Espresso obyčajné	•
Espresso dvojité	•
Káva obyčajná	•
Káva dvojité	•
Veľká káva obyčajná	•
Veľká káva dvojité	•
Kapučino obyčajné	•
Kapučino dvojité	•
Latte Macchiato obyčajné	•
Latte Macchiato dvojité	•
Horúce mlieko obyčajné	•
Horúce mlieko dvojité	•
Mliečna pena obyčajná	•
Mliečna pena dvojité	•
Espresso Macchiato obyčajné	•
Espresso Macchiato dvojité	•
Cappuccino Italiano obyčajné	•
Cappuccino Italiano dvojité	•
Flat white obyčajné	•
Flat white dvojité	•
Café au lait obyčajné	•
Café au lait dvojité	•
Caffè Latte obyčajné	•
Caffè Latte dvojité	•
Caffè americano obyčajné	•
Caffè americano dvojité	•
Long black obyčajné	•
Long black dvojité	•
Teplá voda obyčajná	•
Teplá voda dvojité	•
Horúca voda obyčajná	•
Horúca voda dvojité	•
Čierny čaj obyčajný	•
Čierny čaj dvojité	•
Bylinkový čaj obyčajný	•
Bylinkový čaj dvojité	•
Ovocný čaj obyčajný	•
Ovocný čaj dvojité	•
Zelený čaj obyčajný	•
Zelený čaj dvojité	•
Biely čaj obyčajný	•
Biely čaj dvojité	•
Japonský čaj obyčajný	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar

v kombinovateľnom dizajne s patent. funkciou CupSensor pre max. pôžitok z kávy.

EAN: 4002516722069 / Číslo materiálu: 12388700 / Číslo starého materiálu: 29744021CZ

Japonský čaj dvojitý	•
Chai Latte obyčajný	•
Chai Latte dvojitý	•
Kávová kanvica	•
Čajová kanvica	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Nastaviteľný energeticky úsporný režim Eco	•
Príkion v režime Stand-by vo W	0,6
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,9
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Manuálne odvápnenie	•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	•
Komfortné čistiace programy	•
Funkcia automatického preplachovania	•
ComfortClean	•
Vyberateľné rozvody mlieka	•
Vyberateľná sparovacia jednotka	•
Nastaviteľná tvrdosť vody	•
Bezpečnosť	
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Technické údaje	
Minimálna šírka výklenku v mm	560
Maximálna šírka výklenku v mm	568
Minimálna výška výklenku v mm	450
Maximálna výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	500
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455
Hĺbka prístroja v mm	475
Hĺbka pri otvorených dverkách v cm	108,0
Celkový príkon v kW	1,45
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Dodávané príslušenstvo	
Sklenená nádoba na mlieko	•
Odvápňovacie tablety	•
Čistiace tablety	•
Čistiaci prášok na rozvody mlieka	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar

v kombinovateľnom dizajne s patent. funkciou CupSensor pre max. pôžitok z kávy.



EAN: 4002516722069 / Číslo materiálu: 12388700 / Číslo starého materiálu: 29744021CZ


Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

CVA 7440 125 Gala Ed Zabudovateľný kávovar


v kombinovateľnom dizajne s patent. funkciou CupSensor pre max. pôžitok z kávy.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)