

CVA 7845 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.



- Veľký textový displej so senzorom – M Touch + MotionReact
- Individuálny pôžitok – 3 zásobníky na kávové zrná – CoffeeSelect
- Dokonalá starostlivosť – automaticky s AutoDescalce a AutoClean
- Perfektné umiestnenie: vďaka patentovanému snímaču CupSensor
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home

EAN: 4002516722076 / Číslo materiálu: 12388710 / Číslo starého materiálu: 29784521CZ

Jubilejná akcia	
Jubilejný model 125	•
125 Gala Edition	•
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Farba	Obsidián čierna, matná
Užívateľské výhody	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Príprava OneTouch	•
Príprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov	10
Kuželový mlynček zachovávajúci arómu	•
Nastaviteľný stupeň mletia	•
Programovateľné množstvo namletia	•
Programovateľné množstvo vody	•
Programovateľná teplota vody	•
Programovateľné množstvo mlieka	•
Programovateľné množstvo mliečnej peny	•
Programovateľné predsparenie	•
TeaTimer	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
CupSensor	•
Plynule výškovo nastaviteľný centrálny vývod min. v cm	4,0
Plynule výškovo nastaviteľný centrálny vývod max. v cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick nádoba na mlieko	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skrytý úchyt dvierok	•
BrilliantLight	•
Osvetlenie sparovacej jednotky	•
Režim Expert	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Počet druhov zrnkovej kávy	3
Počet zásobníkov na zrnkovú kávu	3
Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g	300
Objem zásobníka na zrnkovú kávu B v g	150
Objem zásobníka na zrnkovú kávu C v g	150
Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	600
Odoberateľné zásobníky na zrnkovú kávu	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.



EAN: 4002516722076 / Číslo materiálu: 12388710 / Číslo starého materiálu: 29784521CZ

Objem zásobníka na vodu v l	2,7
Objem nádoby na mlieko v l	0,7
Objem nádoby na usadeninu v kusoch	17
Objem odkvapkávacej misky v l	1,6
Ľahko prístupné zásobníky	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Nastaviteľný čas zapnutia	•
Nastaviteľný čas vypnutia	•
Nastaviteľný režim Stand-by	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Nápoje</b>	
Voliteľné množstvá nápoja v ml	20-300
Ristretto obyčajné	•
Ristretto dvojité	•
Espresso obyčajné	•
Espresso dvojité	•
Káva obyčajná	•
Káva dvojitá	•
Veľká káva obyčajná	•
Veľká káva dvojitá	•
Kapučino obyčajné	•
Kapučino dvojité	•
Latte Macchiato obyčajné	•
Latte Macchiato dvojité	•
Horúce mlieko obyčajné	•
Horúce mlieko dvojité	•
Mliečna pena obyčajná	•
Mliečna pena dvojitá	•
Espresso Macchiato obyčajné	•
Espresso Macchiato dvojité	•
Cappuccino Italiano obyčajné	•
Cappuccino Italiano dvojité	•
Flat white obyčajné	•
Flat white dvojité	•
Café au lait obyčajné	•
Café au lait dvojité	•
Caffè Latte obyčajné	•
Caffè Latte dvojité	•
Caffè americano obyčajné	•
Caffè americano dvojité	•
Long black obyčajné	•
Long black dvojité	•
Teplá voda obyčajná	•
Teplá voda dvojitá	•
Horúca voda obyčajná	•
Horúca voda dvojitá	•
Čierny čaj obyčajný	•
Čierny čaj dvojitý	•
Bylinkový čaj obyčajný	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.

EAN: 4002516722076 / Číslo materiálu: 12388710 / Číslo starého materiálu: 29784521CZ

Bylinkový čaj dvojitý	•
Ovocný čaj obyčajný	•
Ovocný čaj dvojitý	•
Zelený čaj obyčajný	•
Zelený čaj dvojitý	•
Biely čaj obyčajný	•
Biely čaj dvojitý	•
Japonský čaj obyčajný	•
Japonský čaj dvojitý	•
Chai Latte obyčajný	•
Chai Latte dvojitý	•
Kávová kanvica	•
Čajová kanvica	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Nastaviteľný energeticky úsporný režim Eco	•
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	1,4
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
AutoDescalce	•
Manuálne odvápnenie	•
AutoClean	•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	•
Komfortné čistiace programy	•
Funkcia automatického preplachovania	•
ComfortClean	•
Vyberateľné rozvody mlieka	•
Vyberateľná sparovacia jednotka	•
Nastaviteľná tvrdosť vody	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Zablokovanie sprevádzkovania	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimálna šírka výklenku v mm	560
Maximálna šírka výklenku v mm	568
Minimálna výška výklenku v mm	450
Maximálna výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455
Hĺbka prístroja v mm	475
Hĺbka pri otvorených dverkách v cm	108,0
Celkový príkion v kW	1,45
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Dĺžka prívodovej hadice vody v m	1,5

CVA 7845 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.




EAN: 4002516722076 / Číslo materiálu: 12388710 / Číslo starého materiálu: 29784521CZ

Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Sklenená nádoba na mlieko	•
Odvápňovacia kartuša	•
AutoCleaner	•
<b>Dostupné jazyky displeja</b>	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãã, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## CVA 7845 125 Gala Ed

Zabudovateľný kávovar s DirectWater


v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)