

WEG365 WCS PWash&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | Miele@home



- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút
- Náš voštinový bubon zaisťuje, že bielizeň zostane v perfektnom stave
- Extra predžehlenie vyhladzuje pokrčené oblečenie a ušetrí až 50 % času a námahy#
- Displej a pohodlná obsluha dotykom prsta – ComfortSensor
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností

# Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516733959 / Číslo materiálu: 12401150 / Číslo starého materiálu: 11EG3655CZ

<b>Vyhotovenie</b>	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Možnosť podstavenia	•
Doraz dvierok	vpravo
<b>Vyhotovenie</b>	
Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•
<b>Odstredovanie</b>	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
<b>Dizajn</b>	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Farba otočného voliča	Lotos. biela / okraj chróm.
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	ComfortSensor biely, 1-riad.
<b>Čistiaci výkon</b>	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
<b>Ochrana bielizne</b>	
Voštinový bubon	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	49
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	68
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	199
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,40
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,80
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvová automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•

WEG365 WCS PWash&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | Miele@home



EAN: 4002516733959 / Číslo materiálu: 12401150 / Číslo starého materiálu: 11EG3655CZ

Motor ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Čistenie prístroja	•
Bavlna so šípkou	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
<b>Extra pranie</b>	
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
<b>Kvalita</b>	
Protizávažia zo sivej liatiny	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
<b>Technické údaje</b>	
Hĺbka prístroja bez dvierok (pre podstavenie) v mm	600
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
3 kapsuly	•
Voucher na pracie prostriedky Miele	•
<b>Dostupné jazyky displeja</b>	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEG365 WCS PWash&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | Miele@home

WEG365 WCS PWash&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm