

Triflex HX2 125 Gala Edition
Akumulátorový vysávač
Triflex HX2 s dizajnom 3 v 1 pre mimoriadnu flexibilitu



- Prevádzka až 60 minút* na jedno nabitie
- Široká elektrokefa s automatickou detekciou podlahy
- Hygienický filter Lifetime s >99,99 %** zadržiavaním prachu
- Najvýkonnejší vysávač Miele***
- Dva lítiovo-iónové akumulátory VARTA na dobu chodu až 60 minút*

* Platí pre stupeň výkonu 1 bez pripojenej elektrickej kefy Multi Floor XXL

** IEC 62885-4

*** Čistiaci výkon porovnateľný s podlahovým vysávačom Miele model Complete C3 (SGEF3) s turbokefou STB 305-3 (vysávanie prachu z kobercov a tvrdých podláh so škárami, zachytenie vlákien z koberca). Podľa IEC62885-2.

EAN: 4002516743019 / Číslo materiálu: 12434100 / Číslo starého materiálu: 41OUL537EU2

Jubilejná akcia	
125 Gala Edition	•
Jubilejná akcia	
Jubilejný model 125	•
Vyhotovenie	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Triflex HX2
Typ produktu	SOUL5
Farba prístroja	Infinity sivá PF
Čistenie	
Technológia Vortex	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 430	•
Komfort pri obsluhu	
Elektronická regulácia sacej sily	3-stupňový posuvný regulátor
Vymeniteľný lítiovo-iónový akumulátor	•
Funkcia 3 v 1	•
Filtračný systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filter	Hygienický filter Lifetime
Objem nádoby na prach v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	77,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1297
Hmotnosť v kg	3,6
Volt	25,2
Doba chodu pre stupeň MIN PowerUnit samostatne	2 x 60
Doba chodu pre stupeň MIN s elektropríslušenstvom	2 x 30
Doba chodu pre stupeň MAX s elektropríslušenstvom	2 x 14
Plošný výkon v m ²	250
Doba nabíjania v min	240
Menovitý príkon vo W	192
Dodávané príslušenstvo	
Hubica na vysávanie škár	•
Sací štetec s umelými štetinami	•
Hubica na čalúnený nábytok XXL SPD 20	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 430	•
Keška na čistenie	Nie
Sieťový zdroj	•
Prídavný akumulátor	•
Nástenný držiak XS	•
Carpet Care Tool	•
HX-UB Universal Brush	•