

## G 7650 SCVi AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Inovatívny dizajn a maximálny komfort – zásuvka 3D-MultiFlex
- Najjednoduchšia komunikácia so spotrebičom – Miele@home
- Extrémne nízka hladina hluku len ?? dB (A)
- Umývanie čerstvou vodou – od ?? v automatickom programe
- Flexibilné a bezpečné uloženie – košové vybavenie ExtraComfort



EAN: 4002516745204 / Číslo materiálu: 12440370 / Číslo starého materiálu: 21765062OE1

Vyhotovenie	
Plne integrovaná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Obsidián čierna
Vyhotovenie ovládacieho panela	Plne integrovaný ovl. panel
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatické dávkovanie s PowerDisk	•
Pomôcka na zatváranie dvierok	ComfortClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	optické a akustické
Volba jazyka na displeji	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,29
Doba trvania programu ECO v minútach	230
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	42
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermitické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•
Hygiena	•
SolarSpar	•

## G 7650 SCVi AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516745204 / Číslo materiálu: 12440370 / Číslo starého materiálu: 21765062OE1

Extra tichý 37 dB(A)	•
Údržba prístroja	•
<b>Možnosti umývania</b>	
AutoDos	•
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
<b>Usporiadanie košov</b>	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Držiak na poháre FlexCare	2
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	ExtraComfort
Počet jedálenských súprav	14
MultiClip	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Detská poistka	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	550
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	48,0
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dverok v kg	4,0
Max. hmotnosť čelných dverok v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	7,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	14,0
<b>Dostupné jazyky displeja</b>	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
1 × PowerDisk	•
Voucher na 6 × PowerDisk	•

G 7650 SCVi AutoDos  
Plne integrovaná umývačka riadu  
s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)