

G 7674 SCVi AutoDos Excellence

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Inovatívny dizajn a maximálny komfort – zásuvka 3D-MultiFlex
- Najjednoduchšia komunikácia so spotrebičom – Miele@home
- Extrémne nízka hladina hluku len 41 dB(a) dB (A)
- Flexibilné a bezpečne umiestnené – Košové vybavenie MaxiComfort
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l v automatickom programe



EAN: 4002516745228 / Číslo materiálu: 12440390 / Číslo starého materiálu: 21767462OE1

| Vyhotovenie | |
|--|-----------------------------|
| Plne integrovaná umývačka riadu | • |
| Umývačka riadu so šírkou 60 cm | • |
| Dizajn | |
| Farba ovládacieho panela | Obsidián čierna |
| Vyhotovenie ovládacieho panela | Plne integrovaný ovl. panel |
| Spôsob ovládania | Ovládacie tlačidlo |
| Displej | 1-riadkový textový displej |
| Farba displeja | Biela |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Automatické dávkovanie s PowerDisk | • |
| Pomôcka na zatváranie dverok | ComfortClose |
| Ukazovateľ zostatkového času | • |
| Predvolba štartu až 24 h | • |
| Kontrola funkčnosti | optické a akustické |
| Volba jazyka na displeji | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G) | A |
| Spotreba vody v programe Automatika v l od | 6,0 |
| Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch | 8,4 |
| Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh | 0,54 |
| Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh | 54 |
| Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh | 0,29 |
| Doba trvania programu ECO v minútach | 230 |
| Trieda emisie hluku | B |
| Emisie hluku v dB (A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| Technológia EcoPower | • |
| Preukázaná hygiena | • |
| Pripojenie na teplú vodu | • |
| Polovičné naplnenie | • |
| Kvalita výsledkov | |
| Umývanie výhradne s čerstvou vodou | • |
| SensorDry | • |
| Obehové turbotermické sušenie | • |
| Aktívne kondenzačné sušenie | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programy umývania | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatika | • |
| Intenzívny 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Jemný | • |
| Hygiena | • |
| SolarSpar | • |

G 7674 SCVi AutoDos Excellence

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516745228 / Číslo materiálu: 12440390 / Číslo starého materiálu: 21767462OE1

| | |
|--|--|
| Extra tichý 37 dB(A) | • |
| Údržba prístroja | • |
| Možnosti umývania | |
| AutoDos | • |
| Express | • |
| Extra čisté | • |
| Extra suché | • |
| Usporiadanie košov | |
| Uloženie príboru | Zásuvka 3D MultiFlex |
| Držiak na poháre FlexCare | 2 |
| Nadstavec na šálky FlexCare | 1 |
| Košové vybavenie | MaxiComfort |
| Počet jedálenských súprav | 14 |
| MultiClip | • |
| Bezpečnosť | |
| Systém Waterproof | • |
| Kontrolná indikácia sít | • |
| Detská poistka | • |
| Technické údaje | |
| Šírka výklenku minimálne v mm | 600 |
| Šírka výklenku maximálne v mm | 600 |
| Výška výklenku minimálne v mm | 805 |
| Výška výklenku maximálne v mm | 870 |
| Hĺbka výklenku v mm | 550 |
| Šírka prístroja v mm | 598 |
| Výška prístroja v mm | 805 |
| Hĺbka prístroja v mm | 550 |
| Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm | 116,5 |
| Hmotnosť netto v kg | 48,0 |
| Celkový príkon v kW | 2,00 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Počet fáz | 1 |
| Elektrická frekvencia, štandardná | 50 |
| Dĺžka prívodovej hadice vody v cm | 1,50 |
| Dĺžka odtokovej hadice vody v cm | 1,50 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,70 |
| Min. hmotnosť čelných dverok v kg | 4,0 |
| Max. hmotnosť čelných dverok v kg | 11,0 |
| [možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu] | 7,0 |
| [možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu] | 14,0 |
| Dostupné jazyky displeja | |
| Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština |
| Dodávané príslušenstvo | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Voucher na 6 x PowerDisk | • |