

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Plne integrovaná umývačka riadu

– všestranný prístroj Miele pre dizajn kuchyne bez rúkavätí.



- Automatické dávkovanie – AutoDos s integrovaným PowerDiskom
- Inovatívny dizajn a maximálny komfort – zásuvka 3D-MultiFlex
- Najjednoduchšia komunikácia so spotrebičom – Miele@home
- Automatické otváranie dverí po dvojitém zaklopaní – Knock2open
- Rýchla obsluha dotykom prsta – dotykový displej M Touch



EAN: 4002516745297 / Číslo materiálu: 12440460 / Číslo starého materiálu: 21798062OE1

Vyhotovenie	
Plne integrovaná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	CleanSteel/obsidián čierna
Vyhotovenie ovládacieho panela	Plne integrovaný ovl. panel
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	M Touch Vi
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatické dávkovanie s PowerDiskom	•
Knock2open	•
Pomôcka na zatváranie dverí	AutoClose
BrilliantLight	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	optické a akustické
Možnosť doplniť riad	•
Voľba jazyka na displeji	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,29
Doba trvania programu ECO v minútach	230
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	41
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermitické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•

G 7980 SCVi AutoDos K20

Plne integrovaná umývačka riadu

– všestranný prístroj Miele pre dizajn kuchyne bez rúk.



EAN: 4002516745297 / Číslo materiálu: 12440460 / Číslo starého materiálu: 21798062OE1

Jemný	•
Hygiena	•
SolarSpar	•
Extra tichý 37 dB(A)	•
Cestoviny/paella	•
Bez horného koša 65 °C	•
Údržba prístroja	•
Možnosti umývania	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Držiak na poháre FlexCare	3
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	MaxiComfort
Počet jedálenských súprav	14
MultiClip	•
Bezpečnosť	
System Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	550
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	48,0
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dveriek v kg	4,0
Max. hmotnosť čelných dveriek v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	7,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	14,0
Výmena žiarovky	Servisná služba

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Plne integrovaná umývačka riadu

– všestranný prístroj Miele pre dizajn kuchyne bez rúkavätí.



EAN: 4002516745297 / Číslo materiálu: 12440460 / Číslo starého materiálu: 21798062OE1

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english (US),
español, français (FR),
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,

Dodávané príslušenstvo

1 x PowerDisk

Voucher na 6 x PowerDisk

-
-

G 7980 SCVi AutoDos K20

Plně integrovaná umývačka riadu

– všestranný přístroj Miele pro dizajn kuchyně bez rukovětí.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)