

FNS 7040 B

Zabudovateľná mraznička

s NoFrost a tromi mraziacimi zásuvkami pre maximálny komfort pri obsluhu.



- Žiadny ľad na potravinách – už žiadne rozmrazovanie vďaka NoFrost
- Tímerené zatváranie dvierok vďaka SoftClose
- Rýchle a šetrné zmrazovanie potravín – SuperFrost
- Flexibilné zväčšenie mraziaceho priestoru – VarioRoom



EAN: 4002516746669 / Číslo materiálu: 12443420 / Číslo starého materiálu: 37704006EU1

Kategória prístroja	
Mraznička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Doraz dvierok	vpravo
Možnosť zmeny dorazu dvierok	•
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	SensorTouch
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	1
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
Mraznička/mraziaca zóna	
Počet mraziacich zásuviek	3
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	B
Ročná spotreba energie v kWh	94,09
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,25
Bezpečnosť	
Blokovácia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Akustický alarm pri výkyve teploty	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Indikácia pri výpadku prúdu pre mraziacu časť	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	570
Min. výška výklenku v mm	714
Max. výška výklenku v mm	730
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	559
Výška prístroja v mm	712
Hĺbka prístroja v mm	546
Hmotnosť v kg	34,2
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	14
Klimatická trieda	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	66
Celkový úžitkový objem v l	65
Doba skladovania pri poruche v h	10

FNS 7040 B

Zabudovateľná mraznička

s NoFrost a tromi mraziacimi zásuvkami pre maximálny komfort pri obsluhu.



EAN: 4002516746669 / Číslo materiálu: 12443420 / Číslo starého materiálu: 37704006EU1

Kapacita mrazenia v kg/24 h	8,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	33
Príkion v miliampéroch (mA)	1300
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servisná služba

Dodávané príslušenstvo


Miska na kocky ľadu

•

FNS 7040 B

Zabudovateľná mraznička

s NoFrost a tromi mraziacimi zásuvkami pre maximálny komfort pri obsluhu.



FNS7040E, FNS7040B, FNS7040C, FNS7040D, installation (*footnote) (installation drawings)

FNS7040E, FNS7040B, FNS7040C, FNS7040D, built-in (*footnote) (installation drawings)

FNS7040E, FNS7040B, FNS7040C, FNS7040D, side view (installation drawings)