

K 7737 D

Zabudovateľná chladnička

s DynaCool a LED osvetlením pre praktické skladovanie potravín.



- Priestranná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou – DailyFresh
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Rovnomerné rozloženie teploty v celom chlad. priestore – DynaCool
- Čistenie vnút. políc v dvierkach umývačky riadu – ComfortClean
- Tlmené zatváranie dvierok vďaka SoftClose



EAN: 4002516747598 / Číslo materiálu: 12444430 / Číslo starého materiálu: 36773700EU1

Kategória prístroja	
Chladnička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
Dizajn	
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	SensorTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Nie
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	1
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
Režim Holiday	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch	7
z toho deliteľné (FlexiBoard)	1
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	•
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	2
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy	3
Priehradka v dvierkach na fľaše	2
Priehradka v dvierkach	5
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	91,62
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,25
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	570
Min. výška výklenku v mm	1772
Max. výška výklenku v mm	1788
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	559
Výška prístroja v mm	1770
Hĺbka prístroja v mm	546

K 7737 D

Zabudovateľná chladnička


s DynaCool a LED osvetlením pre praktické skladovanie potravín.




EAN: 4002516747598 / Číslo materiálu: 12444430 / Číslo starého materiálu: 36773700EU1

Hmotnosť v kg	56,0
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	26
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	309
Celkový úžitkový objem v l	308
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A - D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	33
Príkon v miliampéroch (mA)	1200
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajčka	•


K 7737 D
 Zabudovateľná chladnička
 s DynaCool a LED osvetlením pre praktické skladovanie potravín.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)