

K 7798 C R

Zabudovateľná chladnička

s ActiveDoor, PerfectFresh Active a 4\* mraziacim priechnikom pre max. komfort.



- 5x dlhšie čerstvé vďaka aktív. zvlhčovaniu – PerfectFresh Active
- Automatické otváranie a zatváranie dveriek spotrebiča – ActiveDoor
- Integrovaná 4-hviezdičková mraziaca priehradka
- Individuálne nastavit. osvetl. sklen. políc vďaka FlexiLight2.0
- Rovnomerné rozloženie teploty v celom chlad. priestore – DynaCool
- Komfortné vyberanie vďaka otočnej sklenenej polici – FlexiTray



EAN: 4002516748069 / Číslo materiálu: 12444990 / Číslo starého materiálu: 36779800EU1

<b>Kategória prístroja</b>	
Chladnička	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Záves dveriek	vpravo
<b>Dizajn</b>	
Osvetlenie chladiacej zóny	FlexiLight 2,0
Osvetlenie ventilátora	•
Osvetlenie systému zachovania čerstvosti	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	PerfectFresh Active
Aktívne zvlhčovanie hornej zásuvky	•
Presné nastavenie vnútorných dveriek	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Pomôcka na otváranie dveriek	ActiveDoor
<b>Ovládanie</b>	
Koncept ovládania	FreshTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Nie
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	3
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
Režim Holiday	•
<b>Chladnička/chladiaca zóna</b>	
Počet odkladacích plôch z toho osvetlené	4 2
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	•
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	3
Suchá zadná stena	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Počet priehradiek v dverkách na konzervy	3
Priehradka v dverkách na fľaše	2
Priehradka v dverkách	5
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	C
Ročná spotreba energie v kWh	130,67
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,35
<b>Bezpečnosť</b>	
Blokovácia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dveriek	•
Optický alarm pri nedovretí dveriek	•

K 7798 C R

Zabudovateľná chladnička

s ActiveDoor, PerfectFresh Active a 4\* mraziacim priechnikom pre max. komfort.




EAN: 4002516748069 / Číslo materiálu: 12444990 / Číslo starého materiálu: 36779800EU1

Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	570
Min. výška výklenku v mm	1777
Max. výška výklenku v mm	1793
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	559
Výška prístroja v mm	1770
Hĺbka prístroja v mm	546
Hmotnosť v kg	73,4
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	26
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	250
z toho zóna PerfectFresh v l	98
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	27
Pivničná zóna v l	250
Celkový úžitkový objem v l	276
Doba skladovania pri poruche v h	14
Kapacita mrazenia v kg/24 h	2,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	33
Prikon v miliampéroch (mA)	1200
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajčka	•
Triediaci box PerfectFresh	•


## K 7798 C R

Zabudovateľná chladnička


s ActiveDoor, PerfectFresh Active a 4\* mraziacim priečkam pre max. komfort.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote\*) (installation drawings)