

WEB395 WCS 125 Edition

Práčka s predným plnením W1:

A -20 %* | 8 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie
- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností

* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516760115 / Číslo materiálu: 12446750 / Číslo starého materiálu: 11EB3951CZ

Jubilejná akcia	
Jubilejný model 125	•
Vyhotovenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Grafitová Pearlfinish
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor biele, 7-segm.
Čistiaci výkon	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	8,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Parný systém SteamCare	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Úspornejšie ako hraničná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A	20%
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	38
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	219
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,60
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•

WEB395 WCS 125 Edition

Práčka s predným plnením W1:

A -20 %* | 8 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516760115 / Číslo materiálu: 12446750 / Číslo starého materiálu: 11EB3951CZ

Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Osvieženie (para)	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Vyhľadzovanie parou	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dverok (pre podstavenie) v mm	600
Hmotnosť v kg	80
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2

WEB395 WCS 125 Edition

Práčka s predným plnením W1:

A -20 %* | 8 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm