

WWB680 WCS 125 Edition

Práčka s predným plnením W1:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 ot/min | SteamCare | Automatické dávkovanie | Miele@home



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- Ušetríte ešte viac energie s A -10 %\*
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie
- Presné a automatické dávkovanie pracieho prostriedku s TwinDos®
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností\*\*

\* O 10 % úspornejší ako limitná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A

\*\* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516760122 / Číslo materiálu: 12446770 / Číslo starého materiálu: 11WB6801CZ

<b>Jubilejná akcia</b>	
Jubilejný model 125	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
<b>Vyhotovenie</b>	
Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•
<b>Odstredovanie</b>	
Max. počet otáčok pri odstreďovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstreďovania“	•
<b>Dizajn</b>	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián čierna s bielym krúžkom
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor žlté, 7-segm.
<b>Čistiaci výkon</b>	
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
<b>Ochrana bielizne</b>	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	8,0
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Parný systém SteamCare	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Úspornejšie ako hraničná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A	10%
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	43
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda efektívnosti odstreďovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstreďovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstreďovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	219
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,60

WWB680 WCS 125 Edition

Práčka s predným plnením W1:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 ot/min | SteamCare | Automatické dávkovanie | Miele@home



EAN: 4002516760122 / Číslo materiálu: 12446770 / Číslo starého materiálu: 11WB6801CZ

Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
Bavlna	•
Bavlna s predpraním	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Osvieženie (para)	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
<b>Extra pranie</b>	
Krátky	•
Vyhľadzovanie parou	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dverok (pre podstavenie) v mm	600
Hmotnosť v kg	80
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase	•

WWB680 WCS 125 Edition

Práčka s predným plnením W1:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 ot/min | SteamCare | Automatické dávkovanie | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm