

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1600 ot/min | SteamCare | Automatické dávkovanie | QuickPowerWash



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- Šetrite energiu v najlepšej energetickej triede A
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie
- Presné a automatické dávkovanie pracieho prostriedku s TwinDos®
- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút



EAN: 4002516766872 / Číslo materiálu: 12446830 / Číslo starého materiálu: 11Ei8955CZ

Jubilejná akcia	
125 Gala Edition	•
Jubilejná akcia	
Jubilejný model 125	•
Vyhotovenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1600
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Farba otočného voliča	Lotos. biela / okraj chróm.
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	ComfortSensor biely, 1-riad.
Čistiaci výkon	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Program škvryny	•
Preukázaná vírusová hygiena	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Parný systém SteamCare	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	49
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda efektívnosti odstredovania	A
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Práčka s predným plnením W1:

A I 9 kg I 1600 ot/min I SteamCare I Automatické dávkovanie I QuickPowerWash



EAN: 4002516766872 / Číslo materiálu: 12446830 / Číslo starého materiálu: 11E18955CZ

Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	68
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	199
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,40
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,80
EcoFeedback	•
Pranie pri nižšej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Páperové prikrývky	•
Vankúše	•
Páperie	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Osvieženie (para)	•
Konečná úprava parou	•
Čistenie prístroja	•
Nové textílie	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
SingleWash	•
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Vyhľadzovanie parou	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Protizávažia zo sivej liatiny	•

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1600 ot/min | SteamCare | Automatické dávkovanie | QuickPowerWash



EAN: 4002516766872 / Číslo materiálu: 12446830 / Číslo starého materiálu: 11E18955CZ

Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Hĺbka prístroja bez dvierok (pre podstavenie) v mm	600
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
3 kapsuly	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase	•
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1600 ot/min | SteamCare | Automatické dávkovanie | QuickPowerWash



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm