

## TWC660WP 125 Edition

Sušička s tepelným čerpadlom T1:

A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | Miele@home



- Ušetríte čas pri triedení; DryCare 40 je ideálny na pranie pri 40 °C\*
- EcoSpeed účinne znižuje čas sušenia až o 20 minút\*\*
- Úplné ovládanie sušičky pomocou aplikácie Miele@home\*\*\*
- EcoDry zabezpečuje efektívny výkon počas celej životnosti sušičky\*\*\*\*
- FragranceDos zabezpečuje, aby mala bielizeň po usušení sviežu vôňu\*\*\*\*\*

\* Nevhodné na bielizeň z vlny alebo hodváb.

\*\* V porovnaní so sušičkami Miele bez EcoSpeed pri rovnakom množstve naplnenia a triede energetickej účinnosti. Testované v programe „Bavlna“ pri plnej náplni.

\*\*\* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.

\*\*\*\* Patent EP 2 455 537

\*\*\*\*\* Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516767671 / Číslo materiálu: 12448900 /  
Číslo starého materiálu: 12WC6602CZ

<b>Jubilejná akcia</b>	
Jubilejný model 125	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Možné usporiadanie do veže	•
Side-by-Side	•
Možnosť posunutia	•
Doraz dvierok	vľavo, vymeniteľné
Možnosť zmeny dorazu dvierok	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Označenie produktu	T1 White Edition
Sušičky s tepelným čerpadlom	•
<b>Dizajn</b>	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Lotosovo biela
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor žlté, 7-segm.
<b>Výsledok sušenia</b>	
Dokonalé sušenie PerfectDry	•
Vonný systém FragranceDos	•
Inteligentná reverzácia bubna	•
<b>Ochrana bielizne</b>	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	8,0
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Wash2Dry	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	Nie
Osvetlenie bubna	LED
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+++
Ročná spotreba prúdu v kWh	172
Doba chodu v štandardnom programe v min	170
Hlučnosť v programe bavlna pri plnom naplnení v db(A) re1pW	66
Trieda účinnosti kondenzácie	A
Spotreba elektrickej energie pri štandardnom programe Bavlna – suché na uloženie pri plnom naplnení v kWh	1,40
Technológia EcoDry	•
Bezúdržbový výmenník tepla	•
Motor ProfiEco	•

TWC660WP 125 Edition

Sušička s tepelným čerpadlom T1:

A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | Miele@home




EAN: 4002516767671 / Číslo materiálu: 12448900 /


Číslo starého materiálu: 12WC6602CZ

EcoSpeed	•
<b>Programy sušenia</b>	
Bavlna	•
Bavlna so šípkou	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Koncová úprava vlny	•
Express	•
Impregnácia	•
Postelňa bielizeň	•
Teplý vzduch/DryFresh	•
<b>Extra sušenie</b>	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Bzučiak	•
DryCare 40	•
<b>Kvalita</b>	
Jemné rebrovanie	•
<b>Bezpečnosť</b>	
PIN kód	•
Indikátor pre „vyprázdnenie zásobníkov“	•
Indikátor pre „vyčistenie filtrov“	•
Optické rozhranie	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	655
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1077
Hmotnosť v kg	52
Celkový príkon v kW	1,10
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Hermeticky uzavreté	•
Druh chladiaceho prostriedku	R290
Množstvo chladiaceho prostriedku v kg	0,14
Potenciál skleníkového efektu chladiaceho prostriedku v CO <sub>2</sub> e	3
Potenciál skleníkového efektu prístroja v CO <sub>2</sub> e	0,42
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Flakón s vôňou	•
Voucher na druhý flakón s vôňou	•


TWC660WP 125 Edition  
Sušička s tepelným čerpadlom T1:  
A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm