

TWL680WP 125 Gala Edition Sušička s tepelným čerpadlom T1:



- Menej žehlenia, viac čerstvosti – SteamFinish
- Pohodlne tiché sušenie – SilenceDrum
- DryCare 40 – vysuší takmer všetko, čo sa dá prať pri 40 °C
- Rýchlejšie sušenie pri max. energetickej účinnosti – EcoSpeed
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností

* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.

A+++

EAN: 4002516768418 / Číslo materiálu: 12448910 / Číslo starého materiálu: 12WL6802CZ

Jubilejná akcia	
125 Gala Edition	•
Jubilejná akcia	
Jubilejný model 125	•
Vyhotovenie	
Možné usporiadanie do veže	•
Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vľavo, vymeniteľné
Možnosť zmeny dorazu dvierok	•
Vyhotovenie	
Označenie produktu	T1 White Edition
Sušičky s tepelným čerpadlom	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián čierna s pochrómovaným krúžkom
Farba otočného voliča	Lotos. biela / okraj chróm.
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	ComfortSensor biely, 1-riad.
Výsledok sušenia	
Dokonalé sušenie PerfectDry	•
Systém vôní FragranceDos ²	•
Inteligentná reverzácia bubna	•
Preukázaná hygiena	•
Preukázaná vírusová hygiena	•
Ochrana bielizne	
SilenceDrum	•
Naplnenie v kg	9,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Wash2Dry	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	Nie
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Akustický balíček pre najnižšie hodnoty hluku	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+++
Ročná spotreba prúdu v kWh	185
Doba chodu v štandardnom programe v min	184
Hlučnosť v programe bavlna pri plnom naplnení v db(A) re1pW	64
Trieda účinnosti kondenzácie	A

TWL680WP 125 Gala Edition
Sušička s tepelným čerpadlom T1:



EAN: 4002516768418 / Číslo materiálu: 12448910 / Číslo starého materiálu: 12WL6802CZ

Spotreba elektrickej energie pri štandardnom programe	1,55
Bavlna – suché na uloženie pri plnom naplnení v kWh	
EcoFeedback	•
Technológia EcoDry	•
Bezúdržbový výmenník tepla	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programy sušenia	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Koncová úprava hodvábu	•
Koncová úprava vlny	•
Express	•
Džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Štandardný vankúš	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program kôš	•
Predžehlenie	•
Postelňá bielizeň	•
Konečná úprava parou	•
Extra sušenie	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Bzučiak	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalita	
Jemné rebrovanie	•
Bezpečnosť	
PIN kód	•
Indikátor pre „vyprázdnenie zásobníkov“	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1077
Hmotnosť v kg	57
Celkový príkon v kW	1,10
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Hermeticky uzavreté	•


TWL680WP 125 Gala Edition
Sušička s tepelným čerpadlom T1:




EAN: 4002516768418 / Číslo materiálu: 12448910 / Číslo starého materiálu: 12WL6802CZ

Druh chladiaceho prostriedku	R290
Množstvo chladiaceho prostriedku v kg	0,14
Potenciál skleníkového efektu chladiaceho prostriedku v CO ₂ e	3
Potenciál skleníkového efektu prístroja v CO ₂ e	0,42
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Flakón s vôňou	•
Voucher na druhý flakón s vôňou	•
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL680WP 125 Gala Edition Sušička s tepelným čerpadlom T1:




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm