

FNS 7140 C

Zabudovateľná mraznička

s NoFrost a štyrmi mraziacimi zásuvkami pre maximálny komfort pri obsluhu.



- Žiadny ľad na potravinách – už žiadne rozmrazovanie vďaka NoFrost
- Tlmené zatváranie dvierok vďaka SoftClose
- Rýchle a šetrné zmrazovanie potravín – SuperFrost
- Flexibilné zväčšenie mraziaceho priestoru – VarioRoom



EAN: 4002516751359 / Číslo materiálu: 12449050 / Číslo starého materiálu: 37714002EU1

Kategória prístroja	
Mraznička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	SensorTouch
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	1
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
Mraznička/mraziaca zóna	
Počet mraziacich zásuviek	4
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	C
Ročná spotreba energie v kWh	122,48
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,33
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Indikácia pri výpadku prúdu pre mraziacu časť	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	570
Min. výška výklenku v mm	874
Max. výška výklenku v mm	890
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	559
Výška prístroja v mm	872
Hĺbka prístroja v mm	546
Hmotnosť v kg	38,0
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	16
Klimatická trieda	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	87
Celkový úžitkový objem v l	87
Doba skladovania pri poruche v h	10
Kapacita mrazenia v kg/24 h	10,00

FNS 7140 C

Zabudovateľná mraznička

s NoFrost a štyrmi mraziacimi zásuvkami pre maximálny komfort pri obsluhu.




EAN: 4002516751359 / Číslo materiálu: 12449050 / Číslo starého materiálu: 37714002EU1

Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	33
Príkon v miliampéroch (mA)	1300
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Miska na kocky ľadu	•


FNS 7140 C

Zabudovateľná mraznička


s NoFrost a štyrmi mraziacimi zásuvkami pre maximálny komfort pri obsluhu.



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, built-in (*footnote) (installation drawings)



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, side view (installation drawings)



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, installation (*footnote) (installation drawings)