

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Ďalšie možnosti informácií a moderné prepojenie spotrebičov – Miele@home
- Extrémne nízka hladina hluku len ?? dB (A)
- Pohodlné nakladanie vďaka dokonalej viditeľnosti aj v tme – BrilliantLight
- Praví favoriti musia vyniknúť: Naše najlepšie koše – špeciálna edícia



EAN: 4002516764038 / Číslo materiálu: 12472600 / Číslo starého materiálu: 21773154OE1

<b>Jubilejná akcia</b>	
Jubilejný model 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
<b>Dizajn</b>	
Farba ovládacieho panela	Obsidián čierna
Vyhotovenie ovládacieho panela	naklonený
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatické dávkovanie s PowerDisk	•
Pomôcka na zatváranie dverok	ComfortClose
BrilliantLight	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
Voľba jazyka na displeji	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,29
Doba trvania programu ECO v minútach	230
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	41
FlexiTimer s funkciou EcoStart	•
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
<b>Kvalita výsledkov</b>	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
Sušenie AutoOpen	•
SensorDry	•
Obehové turbotermitické sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy umývania</b>	
ECO	•
Automatika	•
ComfortWash 45 °C	•

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516764038 / Číslo materiálu: 12472600 / Číslo starého materiálu: 21773154OE1

Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Jemný	•
QuickPowerWash	•
Hygiena	•
SolarSpar	•
Extra tichý 37 dB(A)	•
Cestoviny/paella	•
Bez horného koša 65 °C	•
Údržba prístroja	•
Vypláchnuť soľ	•
<b>Možnosti umývania</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
<b>Usporiadanie košov</b>	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Držiak na poháre FlexCare	2
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	125 Gala Edition
Počet jedálenských súprav	14
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Bezpečnosť</b>	
System Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Detská poistka	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	48,2
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.




EAN: 4002516764038 / Číslo materiálu: 12472600 / Číslo starého materiálu: 21773154OE1

Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dvierok v kg	3,0
Max. hmotnosť čelných dvierok v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	8,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	17,0
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dostupné jazyky displeja</b>	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
1 x PowerDisk	•
Voucher na 6 x PowerDisk	•
Voucher na balíček s leštidlom, regeneračnou soľou, DishClean	•

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)