

DA 9092 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



- Lineárny tvar so 880 mm šírkou a minimálnou hĺbkou 260 mm
- Moderné dotykové ovládanie na sklenenej čelnej stene
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Široká polica – ako odkladací priestor napr. na koreniny
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter



EAN: 4002516788461 / Číslo materiálu: 12506060 / Číslo starého materiálu: 28909240D

| | |
|---|------------------------|
| Vyhotovenie | |
| Nástenný odsávač pár | • |
| Prevedenie a dizajn | |
| Farba | Obsidián čierna |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
| Nevyhnutný dokúpitelný aktívny uhlíkový filter | DKF 29 uhlíkový filter |
| Komfort pri obsluhu | |
| Elektronické ovládanie | • |
| Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster) | 3 |
| Dotykové ovládanie | • |
| Programovateľné vypnutie stupňa Booster | • |
| Balíček Silence | • |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | B |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok | 67,7 |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia | B |
| Trieda účinnosti osvetlenia | A |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt | B |
| Filtračný systém | |
| Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu | 2 |
| Osvetlenie | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3,2 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 300 lx |
| Teplota farby v K | 3500 Kelvin |
| Ventilátor | |
| Obojstranný odsávací ventilátor | • |
| Striedavý motor (AC motor) | • |
| Odťah | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 205 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 310 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 415 |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) | 670 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 39,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 45,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 50,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 62,0 |
| Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa) | 25,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Cirkulácia | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 190 |

DA 9092 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



EAN: 4002516788461 / Číslo materiálu: 12506060 / Číslo starého materiálu: 28909240D

| | |
|---|------|
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 290 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 385 |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 605 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 44,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 51,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 58,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 69,0 |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 55,0 |
| Bezpečnosť | |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Bezpečnostné sklo (ESG) | • |
| Technické údaje | |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm | 500 |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm | 500 |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm | 500 |
| Šírka tela odsávača v mm | 880 |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm | 500 |
| Výška tela odsávača v mm | 500 |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm | 500 |
| Hĺbka tela odsávača v mm | 260 |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm | 500 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
| Hmotnosť netto v kg | 21,5 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650 |
| Celkový príkon v kW | 0,20 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Počet fáz | 1 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Pokyny pre montáž | |
| Pripojenie odťahu hore | • |
| Pripojenie odťahu hore a vzadu | • |
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Spätná klapka | • |
| Príslušenstvo na dokúpenie | |
| Aktívny uhlíkový filter | Nein |

DA 9092 W Screen


Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.

DA 9092 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vert. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)