

## DA 9092 W Screen

### Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



- Lineárny tvar so 880 mm šírkou a minimálnou hĺbkou 260 mm
- Moderné dotykové ovládanie na sklenenej čelnej stene
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Široká polica – ako odkladací priestor napr. na koreniny
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter

**B**

EAN: 4002516788478 / Číslo materiálu: 12506070 / Číslo starého materiálu: 28909260D

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Vyhotovenie</b>  |                        |
| Nástenný odsávač pár  | •                      |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>  |                        |
| Spôsob vedenia vzduchu  | Prestaviteľné          |
| Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter                                      | DKF 29 uhlíkový filter |
| <b>Dizajn</b>   |                        |
| Farba   | Grafitová sivá         |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>  |                        |
| Elektronické ovládanie  | •                      |
| Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)  | 3                      |
| Dotykové ovládanie  | •                      |
| Programovateľné vypnutie stupňa Booster   | •                      |
| Balíček Silence   | •                      |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                        | •                      |
| <b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>  |                        |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)  | B                      |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok  | 67,7                   |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia  | B                      |
| Trieda účinnosti osvetlenia   | A                      |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt  | B                      |
| <b>Filtračný systém</b>   |                        |
| Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu | 2                      |
| <b>Osvetlenie</b>   |                        |
| LED   | •                      |
| Počet x W   | 1 x 3,2 W              |
| Intenzita osvetlenia v lx   | 300 lx                 |
| Teplota farby v K   | 3500 Kelvin            |
| <b>Ventilátor</b>   |                        |
| Obojstranný odsávací ventilátor   | •                      |
| Striedavý motor (AC motor)  | •                      |
| <b>Odťah</b>  |                        |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                  | 205                    |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                  | 310                    |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                  | 415                    |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)                          | 670                    |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                             | 39,0                   |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                             | 45,0                   |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                             | 50,0                   |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                      | 62,0                   |
| Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)                                | 25,0                   |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                         | 31,0                   |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                         | 36,0                   |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                  | 48,0                   |
| <b>Cirkulácia</b>   |                        |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                  | 190                    |

DA 9092 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



EAN: 4002516788478 / Číslo materiálu: 12506070 / Číslo starého materiálu: 28909260D

|   |      |
|---|------|
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                                | 290  |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                                | 385  |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                       | 605  |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 44,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 51,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 58,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                  | 69,0 |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 30,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 37,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 44,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                              | 55,0 |
| <b>Bezpečnosť</b>   |      |
| Bezpečnostné vypínanie  | •    |
| Bezpečnostné sklo (ESG)   | •    |
| <b>Technické údaje</b>  |      |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm                                      | 500  |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm                                   | 500  |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm                                 | 500  |
| Šírka tela odsávača v mm  | 880  |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm                                 | 500  |
| Výška tela odsávača v mm  | 500  |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm   | 500  |
| Hĺbka tela odsávača v mm  | 260  |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm   | 500  |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm  | 450  |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650  |
| Hmotnosť netto v kg   | 21,5 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m  | 1,5  |
| Ochranná zástrčka   | •    |
| Celkový príkon v kW   | 0,20 |
| Napätie vo V  | 230  |
| Istenie v A   | 10   |
| Počet fáz   | 1    |
| Frekvencia v Hz   | 50   |
| <b>Pokyny pre montáž</b>  |      |
| Pripojenie odťahu hore  | •    |
| Pripojenie odťahu hore a vzadu  | •    |
| Priemer odťahového hrdla v mm   | 150  |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>   |      |
| Spätná klapka   | •    |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>   |      |
| Aktívny uhlíkový filter   | Nein |

DA 9092 W Screen


Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.

DA 9092 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vert. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)