

DA 9299 W Screen blbo
Nástenný odsávač pár
s exkluzívnym skleneným čelom Blackboard a intuitívnym ovládaním SmartControl



- Lineárny tvar so šírkou 880 mm a minimálnou hĺbkou 256 mm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vykĺpací čelný panel – na optimálne odsávanie
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter

A+++

EAN: 4002516788676 / Číslo materiálu: 12506080 / Číslo starého materiálu: 28929970D

Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 29 uhlíkový filter
Dizajn	
Farba	Blackboard
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Dotykové ovládanie	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Balíček Silence	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+++
ECO motor	•
System PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	21,3
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	C
Filtrálny systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	3
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3,0 W
Intenzita osvetlenia v lx	350 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	210
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	300
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	415
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	650
Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m ³ /h)	915
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	38,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	46,0

DA 9299 W Screen blbo
Nástenný odsávač pár
s exkluzívnym skleneným čelom Blackboard a intuitívnym ovládaním SmartControl



EAN: 4002516788676 / Číslo materiálu: 12506080 / Číslo starého materiálu: 28929970D

Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	63,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	70,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	23,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	56,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	175
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	270
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	420
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	620
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	715
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	40,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	49,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	59,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	68,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	71,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	26,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	44,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	54,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	500
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	500
Šírka tela odsávača v mm	880
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	500
Výška tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	500

DA 9299 W Screen blbo
Nástenný odsávač pár
s exkluzívnym skleneným čelom Blackboard a intuitívnym ovládaním SmartControl




EAN: 4002516788676 / Číslo materiálu: 12506080 / Číslo starého materiálu: 28929970D

Hĺbka tela odsávača v mm	260
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	500
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Hmotnosť netto v kg	20,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový príkon v kW	0,23
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu	•
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DA 9299 W Screen blbo

Nástenný odsávač pár

s exkluzívnym skleneným čelom Blackboard a intuitívnym ovládaním SmartControl



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings