

KU 7175 D

Vstavaná chladnička, výška výklenku 86-92 cm
s dvoma individuálne nastaviteľnými teplotnými zónami pre väčšiu flexibilitu.



- Od 0 °C pre chladené nápoje do 14 °C pre ideálnu pivničnú klímu
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Rovnomerná teplota v celom chladiacom priestore – DynaCool
- Čistenie VeggieBoxu v umývačke riadu – ComfortClean
- Rýchle chladenie potravín vďaka funkcii superchladenie
- Tlmené zatváranie dvierok vďaka SoftClose



EAN: 4002516779315 / Číslo materiálu: 12519370 / Číslo starého materiálu: 36717510EU1

Všeobecné informácie	
Identifikátor modelu	KU 7175 D
Číslo materiálu výrobcu	12519370
Číslo EAN	4002516779315
Marketingová trieda	Platinum
Kategória prístroja	
Chladnička	•
Vyhotovenie	
Plne integrovaný prístroj	•
Podstavný prístroj	•
Záves dvierok	Vyťahovací vozík
Dizajn	
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Režim Holiday	•
SoftClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	FreshTouch
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	2
Režim Sabat	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch	2
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	81,58
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,22
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	600
Max. šírka výklenku v mm	600
Min. výška výklenku v mm	860
Max. výška výklenku v mm	920
Hĺbka výklenku v mm	560
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	597 x 859 x 556
Šírka prístroja v mm	597
Výška prístroja v mm	859
Hĺbka prístroja v mm	556
Hmotnosť v kg	42,2
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	10
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	119

KU 7175 D

Vstavaná chladnička, výška výklenku 86-92 cm
s dvoma individuálne nastaviteľnými teplotnými zónami pre väčšiu flexibilitu.




EAN: 4002516779315 / Číslo materiálu: 12519370 / Číslo starého materiálu: 36717510EU1


Z toho pivničná zóna v l	58,4
Celkový úžitkový objem v l	119
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	32
Príkon v miliampéroch (mA)	2000
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servis
Dodávané príslušenstvo	
Vodný filter	Ne

KU 7175 D


Vstavaná chladnička, výška výklenku 86-92 cm
s dvoma individuálne nastaviteľnými teplotnými zónami pre väčšiu flexibilitu.




KU7175D, Built-under, niche dimensions



KU7175D, Built-under, installation drawing (*footnote)



KU7175D, Built-under, side view



KU7175D, Built-under, side view