

DAH 1650 Active Nástenný odsávač pár s úsporným LED osvetlením a elegantným dotykovým ovládaním



- Voľnosť nad hlavou – so sklenenou clonou so šírkou ??
- Vysoký výkon – 635 m³/h so stupňom booster
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Dokonalé spojenie – sklenený panel a telo odsávača v rovnakej farbe
- Vhodné do každého bytu – s odťahom vzduchu a cirkuláciou

B

EAN: 4002516801948 / Číslo materiálu: 12533860 / Číslo starého materiálu: 28H1650BD

Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 29 uhlíkový filter
Dizajn	
Farba	Obsidián čierna
Komfort pri obsluhu	
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Spínač na zapnutie/vypnutie	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	B
Ročná spotreba energie v kWh/rok	56,2
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania masntôt	C
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	2
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	330 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Striedavý motor (AC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	260
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	325
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	405
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	635
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	51,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	56,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	60,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	69,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	38,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	46,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	55,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	215
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	290
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	385
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	570


DAH 1650 Active
Nástenný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a elegantným dotykovým ovládaním



EAN: 4002516801948 / Číslo materiálu: 12533860 / Číslo starého materiálu: 28H1650BD

Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	56,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	61,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	67,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	61,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	830–1210
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	443
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	830
Šírka tela odsávača v mm	598
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1210
Výška tela odsávača v mm	443
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	443
Hĺbka tela odsávača v mm	388
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	443
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	13,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,3
Ochranná zástrčka	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,24
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DAH 1650 Active
Nástenný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a elegantným dotykovým ovládaním



DAH1650 Installation drawings