

DAH 2960 Escala  
Nástenný odsávač pár  
s Con@ctivity a inteligentným dotykovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu



- Voľnosť nad hlavou – so sklenenou clonou so šírkou 898 mm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Dokonalé spojenie – sklenený panel a telo odsávača v rovnakej farbe
- Vhodné do každého bytu – s odťahom vzduchu a cirkuláciou



EAN: 4002516802327 / Číslo materiálu: 12533960 /  
Číslo starého materiálu: 28H2960BD

Prevedenie a dizajn	
Farba	Obsidián čierna
Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 29 uhlíkový filter
Dizajn	
Okrajové odsávanie	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
ComfortControl	•
Obsluha	ComfortControl
Spínač na zapnutie/vypnutie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Stupne Booster	1
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	72,3
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	B
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	D
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	B
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Komfort pri údržbe	
Jednoduché čistenie vnútra clony – CleanCover	•
Filtrálny systém	
Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke	2
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	300 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Striedavý motor (AC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	215
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	315
Výkon vzduchu na stupni 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa normy EN 61591	415
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m <sup>3</sup> /h)	675
Akustický výkon na stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	41,0
Akustický výkon na stupni 2 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	47,0
Akustický výkon na stupni 3 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	53,0

DAH 2960 Escala  
Nástenný odsávač pár  
s Con@ctivity a inteligentným dotykovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu



EAN: 4002516802327 / Číslo materiálu: 12533960 /  
Číslo starého materiálu: 28H2960BD

Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	65,0
Akustický tlak na stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	27,0
Akustický tlak na stupni 2 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	33,0
Akustický tlak na stupni 3 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	51,0
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon vzduchu na stupni 1 (m³/h) podľa normy EN 61591	190
Výkon vzduchu na stupni 2 (m³/h) podľa normy EN 61591	280
Výkon vzduchu na stupni 3 (m³/h) podľa normy EN 61591	380
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m³/h) podľa normy EN 61591	575
Akustický výkon na stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	47,0
Akustický výkon na stupni 2 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	54,0
Akustický výkon na stupni 3 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	60,0
Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	71,0
Akustický tlak na stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	33,0
Akustický tlak na stupni 2 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak na stupni 3 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	46,0
Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	57,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	830–1210
Celková výška pre odsávače pár s cirkulačnou prevádzkou v mm	443
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	830
Šírka tela odsávača v mm	898
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1210
Výška tela odsávača v mm	443
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	443
Hĺbka tela odsávača v mm	388
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	443
Hmotnosť netto v kg	18,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,3
Ochranná zástrčka	•

DAH 2960 Escala

Nástenný odsávač pár

s Con@ctivity a inteligentným dotykovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu



EAN: 4002516802327 / Číslo materiálu: 12533960 /



Číslo starého materiálu: 28H2960BD

Minimálna výška nad elektrickými varnými doskami v mm	450
Minimálna bezpečnostná vzdialenosť nad plynovými varnými doskami (max. celkový výkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fáz	1
Celkový príkon v kW	0,20
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
<b>Pokyny pre montáž</b>	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Spätná klapka	•

DAH 2960 Escala

Nástenný odsávač pár

s Con@ctivity a inteligentným dotykovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu



DAH2960 Installation drawings