

DAH 2960 Escala

Nástenný odsávač pár

s Con@ctivity a inteligentným dotykovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu



- Voľnosť nad hlavou – so sklenenou clonou so šírkou ??
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Dokonalé spojenie – sklenený panel a telo odsávača v rovnakej farbe
- Vhodné do každého bytu – s odťahom vzduchu a cirkuláciou

B

EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 / Číslo starého materiálu: 28H2960GD

| Vyhotovenie | |
|---|------------------------|
| Nástenný odsávač pár | • |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
| Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter | DKF 29 uhlíkový filter |
| Dizajn | |
| Farba | Grafitová sivá |
| Okrajové odsávanie | • |
| Komfort pri obsluhu | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Automatická funkcia Con@ctivity | • |
| Elektronické ovládanie | • |
| Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster) | 3 |
| Spínač na zapnutie/vypnutie | • |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | B |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok | 72,3 |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia | B |
| Trieda účinnosti osvetlenia | A |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt | D |
| Filtráčný systém | |
| Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu | 2 |
| Osvetlenie | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3,2 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 300 lx |
| Teplota farby v K | 3500 Kelvin |
| Ventilátor | |
| Obojstranný odsávací ventilátor | • |
| Striedavý motor (AC motor) | • |
| Odťah | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 215 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 315 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 415 |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) | 675 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 41,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 47,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 53,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 65,0 |
| Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa) | 27,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 51,0 |

DAH 2960 Escala
Nástenný odsávač pár
s Con@ctivity a inteligentným dotykovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu



EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 / Číslo starého materiálu: 28H2960GD

| Cirkulácia | |
|---|----------|
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 190 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 280 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 380 |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 575 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 47,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 54,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 60,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 71,0 |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 46,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Bezpečnosť | |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Bezpečnostné sklo (ESG) | • |
| Technické údaje | |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm | 830-1210 |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm | 443 |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm | 830 |
| Šírka tela odsávača v mm | 898 |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm | 1210 |
| Výška tela odsávača v mm | 443 |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm | 443 |
| Hĺbka tela odsávača v mm | 388 |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm | 443 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
| Hmotnosť netto v kg | 18,0 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,3 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650 |
| Celkový príkon v kW | 0,20 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Počet fáz | 1 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Pokyny pre montáž | |
| Pripojenie odťahu hore | • |
| Pripojenie odťahu hore a vzadu | • |
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Spätná klapka | • |

DAH 2960 Escala

Nástenný odsávač pár

s Con@ctivity a inteligentným dotykovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu



EAN: 4002516802334 / Číslo materiálu: 12533970 / Číslo starého materiálu: 28H2960GD

Príslušenstvo na dokúpenie



Aktívny uhlíkový filter

Nein

DAH 2960 Escala

Nástenný odsávač pár

s Con@ctivity a inteligentným dotykovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu



DAH2960 Installation drawings