

DAH 4970 Sienna
Nástenný odsávač pár
s Con@ctivity a SmartControl pre pohodlnú manipuláciu



- Motor ECO s najnižšou hlučnosťou a vysokým vzduchovým výkonom
- Jedinečný komfort pri obsluhu – SmartControl a Con@ctivity
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Voľný priestor nad hlavou – s predným panelom so šírkou 898 mm
- Dizajnový panel so špeciálnym povrchom s patinovaným bronzovým vzhľadom

A++

EAN: 4002516802433 / Číslo materiálu: 12534130 / Číslo starého materiálu: 28H4970PD

Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 29 uhlíkový filter
Dizajn	
Farba	Patina bronzová
Okrajové odsávanie	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
SmartControl	•
Spínač na zapnutie/vypnutie	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Balíček Silence	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
System PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	28,2
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	D
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	2
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	260 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	215
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	315
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	415
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	660
Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m ³ /h)	875

DAH 4970 Sienna
Nástenný odsávač pár
s Con@ctivity a SmartControl pre pohodlnú manipuláciu



EAN: 4002516802433 / Číslo materiálu: 12534130 / Číslo starého materiálu: 28H4970PD

Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	38,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	50,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	61,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	68,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	24,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	36,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	47,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	54,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	175
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	275
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	430
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	625
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	720
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	46,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	76,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	32,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	59,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	62,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	830–1210
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	420
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	830
Šírka tela odsávača v mm	898
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1210



DAH 4970 Sienna
Nástenný odsávač pár
s Con@ctivity a SmartControl pre pohodlnú manipuláciu



EAN: 4002516802433 / Číslo materiálu: 12534130 / Číslo starého materiálu: 28H4970PD

Výška tela odsávača v mm	420
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	420
Hĺbka tela odsávača v mm	381
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	420
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	18,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,3
Ochranná zástrčka	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,22
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DAH 4970 Sienna
Nástenný odsávač pár
s Con@ctivity a SmartControl pre pohodlnú manipuláciu



DAH4970, DAH4980 Installation drawings