

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástenný odsávač pár

s matným čiernym skleneným panelom ako elegantným prvkom a SmartControl White



- Voľný priestor nad hlavou – s predným panelom so šírkou 898 mm
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Motor ECO s najnižšou hlučnosťou a vysokým vzduchovým výkonom
- Dokonalé spojenie – sklenený panel a telo odsávača v rovnakej farbe

**A++**

EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 / Číslo starého materiálu: 28H4980MD

<b>Jubilejná akcia</b>	
Jubilejný model 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Nástenný odsávač pár	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpitelný aktívny uhlíkový filter	DKF 29 uhlíkový filter
<b>Dizajn</b>	
Farba	Obsidián čierna, matná
Okrajové odsávanie	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
SmartControl White	•
Spínač na zapnutie/vypnutie	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Balíček Silence	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	28,2
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	D
<b>Filtračný systém</b>	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	2
<b>Osvetlenie</b>	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	260 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
<b>Ventilátor</b>	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
<b>Odťah</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	215
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	315

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástenný odsávač pár

s matným čiernym skleneným panelom ako elegantným prvkom a SmartControl White



EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 / Číslo starého materiálu: 28H4980MD

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	415
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	660
Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	875
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	38,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	50,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	61,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	68,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	24,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	36,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	47,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	54,0
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	175
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	275
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	430
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	625
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	720
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	46,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	76,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	32,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	59,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	62,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	830–1210
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	420
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	830

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástenný odsávač pár

s matným čiernym skleneným panelom ako elegantným prvkom a SmartControl White





EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 / Číslo starého materiálu: 28H4980MD

Šírka tela odsávača v mm	898
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1210
Výška tela odsávača v mm	420
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	420
Hĺbka tela odsávača v mm	381
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	420
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v m	450
Hmotnosť netto v kg	18,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,3
Ochranná zástrčka	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,22
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
<b>Pokyny pre montáž</b>	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Spätná klapka	•
<b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástenný odsávač pár

s matným čiernym skleneným panelom ako elegantným prvkom a SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings