

H 7464 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka nepreparenia potravín – TasteControl
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home



EAN: 4002516800873 / Číslo materiálu: 12548950 / Číslo starého materiálu: 22746495D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
Farba	Perleťová béžová
ArtLine	•
Bez rukoväti	•
Užívateľské výhody	
TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	s káblom
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Časovo programovateľné dávky pary	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchyňský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•

H 7464 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmmovým teplomerom a LED osvetlením.



EAN: 4002516800873 / Číslo materiálu: 12548950 / Číslo starého materiálu: 22746495D


<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Pyrolytické samočistenie	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Parná tech./zásobovanie vodou</b>	
Výkon výrobníka pary v kW	1,10
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	0,3
Sacia rúrka na nasávanie vody	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkion v kW	3,60
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50




## H 7464 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti


v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings