


H 7860 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Príprava jedla vždy pod kontrolou – kamera v ohrevnom priestore
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl



EAN: 4002516800903 / Číslo materiálu: 12548990 /

Číslo starého materiálu: 22786095D

Prevedenie a dizajn

Farba spotrebiča	Perleťová béžová
ArtLine	•
Bez rukoväti	•

Prevedenie a dizajn

Zabudovateľná rúra na pečenie	•
-------------------------------	---

Užívateľské výhody

TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	bez kábla
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•

Prevádzkové spôsoby

Horúci vzduch plus	•
Horný/spodný ohrev	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Intenzívne pečenie	•
Automatické pečenie	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Príprava pri nízkej teplote	•
Horúci vzduch Eco	•
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Špeciálne použitia	•


Komfort pri obsluhu

Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
Kamera v ohrevnom priestore	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Časovo programovateľné dávky pary	•

H 7860 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrilliantLight.



EAN: 4002516800903 / Číslo materiálu: 12548990 /

Číslo starého materiálu: 22786095D

Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•

Hospodárnosť a udržateľnosť

Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkon vo vypnutom stave W	0,5
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon v stave pohotovosti v W	1,0
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	20
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20

Komfort pri údržbe

Pyrolytické samočistenie	•
Katalyzátor	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•

Parná tech./zásobovanie vodou

Výkon výrobníka pary v kW	1,10
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	0,3
Sacia rúrka na nasávanie vody	•

Bezpečnosť


Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•

Technické údaje

Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590



H 7860 BPX
Rúra na pečenie bez rukoväti
v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.




EAN: 4002516800903 / Číslo materiálu: 12548990 / Číslo starého materiálu: 22786095D	
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,70
Napätie vo V	220-240
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie s úpravou PyroFit	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Bezkáblový pokrmový teplomer	1
Výberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovacie tablety	2
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικό, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7860 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti


v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings