


DAC 4240 Stella Ambient

Stropný odsávač pár

s ambientným osvetlením, v kompaktnom a výkonnom vyhotovení v šírke 1165 mm



- Jednoduchá inštalácia v cirk. prevádzke s Plug&Play
- Pohodlná obsluha – vďaka Con@ctivity a dodanému diaľkovému ovládaniu
- Motor ECO s najnižšou hlučnosťou a vysokým vzduchovým výkonom
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Individuálne prispôsobiteľný panel



EAN: 4002516802747 / Číslo materiálu: 12555970 / Číslo starého materiálu: 28C4240MD

| | |
|---|---------------------|
| Vyhotovenie | |
| Stropný odsávač pár | • |
| Prevedenie a dizajn | |
| Farba | Mat. čierna |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
| Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter | DKF 35-P |
| Dizajn | |
| Okrajové odsávanie | • |
| Komfort pri obsluhu | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Automatická funkcia Con@ctivity | • |
| Elektronické ovládanie | • |
| Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster) | 3 |
| EasySwitch | • |
| Spínač na zapnutie/vypnutie | • |
| Čas dobehu 5/15 min | • |
| Stupne Booster | 2 |
| Programovateľné vypnutie stupňa Booster | • |
| Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra | • |
| Zobrazenie nasýtenia tukového filtra | • |
| Zobrazenie nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra | • |
| Balíček Silence | • |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A++ |
| ECO motor | • |
| Systém PowerManagement | • |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok | 31,2 |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia | A |
| Trieda účinnosti osvetlenia | A |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt | C |
| Filtračný systém | |
| Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu | 4 |
| Osvetlenie | |
| LED | • |
| Počet x W | 2 x 7,2 W / 2 x 9 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 440 lx |
| Teplota farby v K | 3500 Kelvin |
| Funkcia tlmeného osvetlenia | • |
| Ambientné osvetlenie | • |
| Ventilátor | |
| Obojstranný odsávací ventilátor | • |
| Jednosmerný motor (DC motor) | • |
| Odtah | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 235 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 400 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 510 |

DAC 4240 Stella Ambient

Stropný odsávač pár

s ambientným osvetlením, v kompaktnom a výkonnom vyhotovení v šírke 1165 mm



EAN: 4002516802747 / Číslo materiálu: 12555970 / Číslo starého materiálu: 28C4240MD

| | |
|--|------|
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) | 685 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m ³ /h) | 750 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 43,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 54,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 60,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 66,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 68,0 |
| Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa) | 27,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Cirkulácia | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 165 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 320 |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591 | 520 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 420 |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 550 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 45,0 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 68,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 58,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 63,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 69,0 |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Bezpečnosť | |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Technické údaje | |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm | 196 |
| Šírka tela odsávača v mm | 1165 |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm | 196 |
| Výška tela odsávača v mm | 196 |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm | 196 |

DAC 4240 Stella Ambient

Stropný odsávač pár

s ambientným osvetlením, v kompaktnom a výkonnom vyhotovení v šírke 1165 mm




EAN: 4002516802747 / Číslo materiálu: 12555970 / Číslo starého materiálu: 28C4240MD

| | |
|---|------|
| Hĺbka tela odsávača v mm | 500 |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm | 196 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
| Hmotnosť netto v kg | 21,4 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,4 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650 |
| Celkový príkon v kW | 0,19 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Počet fáz | 1 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Pokyny pre montáž | |
| Pripojenie odťahu z boku | • |
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm Ø | • |
| Dialkový ovládač | • |
| Spätná klapka | • |
| Príslušenstvo na dokúpenie | |
| Aktívny uhlíkový filter | Nein |

DAC 4240 Stella Ambient

Stropný odsávač pár

s ambientným osvetlením, v kompaktnom a výkonnom vyhotovení v šírke 1165 mm



DAC2240, DAC4240 Installation drawings