

Guard L1 AllFloor  
Podlahový vysávač  
výkonný | DynamicDrive | jedna hubica na všetky podlahové krytiny



- ComfortFit: Vyvinutý pre maximálne hygienické štandardy
- Dlhá životnosť: Testovaný na životnosť 20 rokov\*
- Pre čistenie bez námahy: dýza na čalúnenie a štrbiny 2 v 1
- Podlahová hubica AllFloor: kefa na všetky podlahy – bez prepínania
- Individuálne nastaviteľná výška a ergonomická pohodlná rukoveť
- Filter AirClean Plus: Viac ako 99,99 %\*\* schopnosť zadržania prachu
- Tiché a jemné: kolieska Dynamic Drive
- Pre každý typ čistenia ten správny výkon: 4 režimy
- Prémiový dizajnový koncept so štýlovými aplikáciami

\* Počas vývojovej fázy radu vysávačov Guard testovalo Miele modely a základné komponenty počas 750 hodín používania (= 37,5 hodiny ročne) v rôznych výkonnostných úrovniach. Viac informácií:

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* podľa IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516795063 / Číslo materiálu: 12559830 /  
Číslo starého materiálu: 41USFO38SEE

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Vyhotovenie</b>                                  |                       |
| Typ produktu  | SUSFO                 |
| <b>Prevedenie a dizajn</b>                          |                       |
| Farba   | Obsidián čierna       |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                          |                       |
| Elektronická regulácia sacej sily                   | Nášlapné tlačidlá +/- |
| Svetelný displej pre indikáciu výkonu               | •                     |
| Parkovací systém pre prestávky pri vysávaní         | •                     |
| Parkovací systém na odstavenie                      | na oboch stranách     |
| Komfortné navíjanie kábla                           | •                     |
| Komfortná rukoveť 2.0                               | •                     |
| <b>Mobilita</b>                                     |                       |
| Pojzdové kolieska s oceleovou osou šetrné k podlahe | •                     |
| Dynamic Drive                                       | •                     |
| Akčný rádius v m                                    | 12                    |
| Dĺžka kábla v m                                     | 8,5                   |
| <b>Filtračný systém</b>                             |                       |
| Objem vrečka na prach v l                           | 3,5                   |
| Indikácia výmeny vrečka na prach                    | •                     |
| Vzduchový filter                                    | Filter AirClean Plus  |
| Ochranný filter motora                              | •                     |
| <b>Bezpečnosť</b>                                   |                       |
| Zaistovací systém podlahovej hubice a rukoväti      | •                     |
| Automatické polohovanie vrečka na prach             | •                     |
| Lišta na ochranu nábytku po celom obvode            | •                     |
| <b>Technické údaje</b>                              |                       |
| Výkon vo W  | 890                   |
| Hlučnosť v dB                                       | 74,0                  |
| Šírka v mm  | 500                   |
| Výška v mm  | 239                   |
| Hmotnosť v kg                                       | 6,5                   |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                       |                       |
| Trojdielne príslušenstvo                            | integrované           |
| Hubica na čalúnený nábytok                          | •                     |
| Hubica na vysávanie škár                            | •                     |
| Sací štetec s umelými štetinami                     | •                     |
| Podlahová hubica                                    | •                     |
| Voucher – vrečka do vysávača                        | •                     |