

## Guard L1 Parquet

s jedinečným prémiovým vybavením pre tie najvyššie nároky.  
mimoriadne výkonný | DynamicDrive | šetrné čistenie tvrdých podláh



- 2 v 1 dýza na čalúnenie a štrbiny pre pohodlné čistenie bez striedania zásuviek
- Filter AirClean Plus: Viac ako 99,99 %\* schopnosť zadržiavania prachu
- Dlhá životnosť: Testovaný na životnosť 20 rokov\*\*
- ComfortFit: Vyvinutý pre maximálne hygienické štandardy
- Pre čistenie bez námahy: dýza na čalúnenie a štrbiny 2 v 1
- Pre každý typ čistenia ten správny výkon: 4 režimy
- Individuálne nastaviteľná výška a ergonomická pohodlná rukoväť
- Tiché a jemné: kolieska Dynamic Drive
- Keňa Parquet-Twister na citlivé čistenie tvrdých podláh
- Prémiový dizajnový koncept so štýlovými aplikáciami

\* podľa IEC 62885-2:2021

\*\* Počas vývojovej fázy radu vysávačov Guard testovalo Miele modely a základné komponenty počas 750 hodín používania (= 37,5 hodiny ročne) v rôznych výkonnostných úrovniach. Viac informácií:

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

EAN: 4002516795087 / Číslo materiálu: 12559850 /  
Číslo starého materiálu: 41USFO40SEE

<b>Vyhotovenie</b>	
Podlahový vysávač s vreckom na prach	•
Označenie produktu	Guard L1
Typ motora	PowerLine
Typ produktu	SUSFO
<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Farba	Briliantová biela
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Elektronická regulácia sacej sily	Náášlapné tlačidlá +/-
Svetelný displej pre indikáciu výkonu	•
Sacia trubica	Sacia trubica X(HES)
Parkovací systém pre prestávky pri vysávaní	•
Parkovací systém na odstavenie	na oboch stranách
Komfortné navíjanie kábla	•
Komfortná rukoväť 2.0	•
<b>Mobilita</b>	
Pojzdové kolieska s oceľovou osou šetrné k podlahe	•
Dynamic Drive	•
Akčný rádius v m	12
Dĺžka kábla v m	8,5
<b>Filtračný systém</b>	
Typ vrečka vysávača	HyClean Pure TU
Objem vrečka na prach v l	3,5
Indikácia výmeny vrečka na prach	•
Vzduchový filter	Filter AirClean Plus
Ochranný filter motora	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Zaisťovací systém podlahovej hubice a rukoväti	•
Automatické polohovanie vrečka na prach	•
Lišta na ochranu nábytku po celom obvode	•
<b>Technické údaje</b>	
Výkon vo W	890
Hlučnosť v dB	74,0
Šírka v mm	506
Výška v mm	239
Hmotnosť v kg	6,5
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Trojdielne príslušenstvo	integrované
Hubica na čalúnený nábytok	•
Hubica na vysávanie škár	•
Sací štetec s umelými štetinami	•
Podlahová keňa	Parquetová podlahová hubica Parkett Twister SBB 300-3
Podlahová hubica	•
Voucher – vrecká do vysávača	•