

Guard L1 Comfort
Podlahový vysávač
mimoriadne výkonný | aktívne zosieťovanie | LCD displej | prémiové vybavenie



- Podlahová hubica AllFloor: kefa na všetky podlahy – bez prepínania
- Automatický režim: prispôsobenie sacieho výkonu typu podlahy
- Inteligentné prepojenie pre viac možností – Miele@home
- ComfortFit: Vyvinutý pre maximálne hygienické štandardy
- Ergonomická bezdrôtová rukoväť: jednoduché použitie pomocou rukoväti
- Ideálne pre alergikov vďaka filtru HEPA AirClean
- Intuitívne ovládanie s prémiovým LCD displejom
- Tiché a jemné: kolieska Dynamic Drive
- Prémiový dizajnový koncept so štýlovými aplikáciami
- Smart a inteligentné: možnosť integrácie aplikácie

EAN: 4002516795100 / Číslo materiálu: 12559870 /
Číslo starého materiálu: 41UMF042SEE

| | |
|--|-------------------------------|
| Prevedenie a dizajn | |
| Farba | Titánium-PF |
| Vyhotovenie | |
| Podlahový vysávač s vrecom na prach | • |
| Označenie produktu | Guard L1 |
| Typ motora | PowerLine |
| Typ produktu | SUMFO |
| Komfort pri obsluhu | |
| Elektronická regulácia sacej sily | Dialkové ovládanie v rukoväti |
| Svetelný displej pre indikáciu výkonu | • |
| Sacia trubica | Sacia trubica X(HES) |
| Parkovací systém pre prestávky pri vysávaní | • |
| Stupeň Automatika | • |
| Parkovací systém na odstavenie | na oboch stranách |
| Komfortné navíjanie kábla | • |
| Dialková komfortná rukoväť 2.0 | • |
| Mobilita | |
| Pojzdové kolieska s oceľovou osou šetrné k podlahe | • |
| Dynamic Drive | • |
| Akčný rádius v m | 12 |
| Dĺžka kábla v m | 8,5 |
| Filtračný systém | |
| Typ vrečka vysávača | HyClean Pure TU |
| Objem vrečka na prach v l | 3,5 |
| Indikácia výmeny vrečka na prach | • |
| Vzduchový filter | Filter HEPA AirClean |
| Ochranný filter motora | • |
| Bezpečnosť | |
| Zaisťovací systém podlahovej hubice a rukoväti | • |
| Automatické polohovanie vrečka na prach | • |
| Lišta na ochranu nábytku po celom obvode | • |
| Technické údaje | |
| Výkon vo W | 890 |
| Hlučnosť v dB | 74,0 |
| Šírka v mm | 500 |
| Výška v mm | 239 |
| Hmotnosť v kg | 6,7 |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Trojdielne príslušenstvo | integrované |
| Hubica na čalúnený nábytok | • |
| Hubica na vysávanie škár | • |
| Sací štetec s umelými štetinami | • |
| Podlahová hubica | • |
| Voucher – vrečka do vysávača | • |
| SBB AllFloor | • |