

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktný konvektomat bez rukoväti s prípojkou čerstvej a odpadovej vody na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie s bezdr. pokrmovým tepl. + HydroClean.



- Veľký displej so senzorom priblíženia – M Touch + MotionReact
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Zvonku chrumkavé, vnútri šťavnaté – kombinovaná príprava
- Miele@home – spotrebič s pripojením na WiFi + Mix & Match
- Ľahké čistenie – HydroClean a nehrdz. nerezový ohrevný priestor



EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

Prevedenie a dizajn

Konvektomaty	•
ArtLine	•
Farba spotrebiča	Perleťová béžová
Bez rukovätí	•

Užívateľské výhody

Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Externá tvorba pary	•
Klimatický senzor	•
Individuálne možnosti nastavenia vlhkosti pri kombinovanej príprave	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Mix & Match	•
Pokrmový teplomer	bez kábla
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•

Prevádzkové spôsoby

Horúci vzduch plus	•
Horný/spodný ohrev	•
Príprava jedál v pare	•
Kombinovaná príprava jedál	•
Kombinovaná príprava jedál s horúcim vzduchom plus	•
Kombinovaná príprava jedál s horným/spodným ohrevom	•
Kombinovaná príprava jedál s veľkým grilom	•
Sous-vide	•
Intenzívne pečenie	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Múčniky špeciál	•
Horúci vzduch Eco	•
Príprava v pare Eco	•
Rozmrazovanie	•
Pečenie Gourmet	•
Ohrev	•
Nahrievanie tanierov	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Špeciálne použitia	•

Komfort pri obsluhu

Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
Približovací senzor MotionReact	•

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktný konvektomat bez rukoväti s prípojkou čerstvej a odpadovej vody na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie s bezdr. pokrmovým tepl. + HydroClean.



EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Motorický výsuvný panel	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkon vo vypnutom stave W	0,3
Príkon v stave pohotovosti v W	0,8
Príkon v sieťovom pohotovostnom režime vo W	2,0
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického prepnutia do sieťového pohotovostného režimu v min	20
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Externý výrobnik pary	•
HydroClean	•
Údržbový program odmočenie	•
Údržbový program oplach	•
Program sušenia ohrevného priestoru	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktný konvektomat bez rukováti s prípojkou čerstvej a odpadovej vody na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie s bezdr. pokrmovým tepl. + HydroClean.

EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Výkon výrobníka pary v kW	3,30
DirectWater plus	•
Sitko v odtoku	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie uvedenia do prevádzky	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	47
Počet úrovní zasunutia	3
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Označenie úrovní zasunutia	•
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Min. teploty pri pečení v rúre v °C	30
Max. teploty pri pečení v rúre v °C	230
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	555
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455,5
Hĺbka prístroja v mm	568,5
Hmotnosť v kg	40,2
Celkový príkon v kW	3,40
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Dĺžka privodovej hadice vody v m	2,0
Dĺžka odtokovej hadice vody v m	3,0
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean HFC 71 (pár)	1
Bezkáblový pokrmový teplomer	1
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová naparovacia miska	2
Neperforovaná nerezová naparovacia miska	1
Čistiaci prostriedok HydroClean	1
Odvápňovacie tablety	2

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktný konvektomat bez rukoväti s prípojkou čerstvej a odpadovej vody na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie s bezdr. pokrmovým tepl. + HydroClean.



EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D


Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□, □
□□, □□□□, □□□

DGC 7845 HCX Pro


Kompaktný konvektomat bez rukováti s prípojkou čerstvej a odpadovej vody na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie s bezdr. pokrmovým tepl. + HydroClean.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings