

## G 5410 SC Active Plus

Voľne stojaca umývačka riadu

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Ušetríte až 50 % elektrickej energie vďaka pripojeniu na teplú vodu Miele
- Flexibilný kôš, prispôsobený každodennému životu – koše Comfort



EAN: 4002516836070 / Číslo materiálu: 12659010 /

Číslo starého materiálu: 21541016OE1

<b>Vyhotovenie</b>	
Voľne stojaca umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
<b>Dizajn</b>	
Farba ovládacieho panela	Briliantová biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	3-miestny 7-segmentový displej
Farba displeja	Biela
<b>Komfort</b>	
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	B
Spotreba vody v programe Automatica v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,64
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	64
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,40
Doba trvania programu ECO v minútach	199
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	44
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
<b>Kvalita výsledkov</b>	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy umývania</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatica	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
<b>Možnosti umývania</b>	
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
<b>Usporiadanie košov</b>	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Nadstavec na šálky FlexCare	1

## G 5410 SC Active Plus

Voľne stojaca umývačka riadu

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



EAN: 4002516836070 / Číslo materiálu: 12659010 /


Číslo starého materiálu: 21541016OE1

Košové vybavenie	Comfort
Počet jedálenských súprav	14
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	845
Výška výklenku maximálne v mm	880
Hĺbka výklenku v mm	600
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	845
Hĺbka prístroja v mm	600
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	119,5
Hmotnosť netto v kg	53,5
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
1 × balenie UltraTabs (20 kusov)	•
Voucher 1 balenie UltraTabs (20 ks) alebo 3 balenia (každé po 60 ks) za špeciálnu cenu	•

## G 5410 SC Active Plus

Voľne stojaca umývačka riadu

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)