

G 5410 SC Front Active Plus
Voľne stojaca umývačka riadu
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Ušetríte až 50 % elektrickej energie vďaka pripojeniu na teplú vodu Miele
- Flexibilný kôš, prispôsobený každodennému životu – koše Comfort



EAN: 4002516836087 / Číslo materiálu: 12659020 /
Číslo starého materiálu: 21541018OE1

| | |
|--|--------------------------------|
| Vyhotovenie | |
| Voľne stojaca umývačka riadu | • |
| Umývačka riadu so šírkou 60 cm | • |
| Dizajn | |
| Farba ovládacieho panela | Čel. stena s CleanSteel |
| Vyhotovenie ovládacieho panela | rovný |
| Spôsob ovládania | Ovládacie tlačidlo |
| Displej | 3-miestny 7-segmentový displej |
| Farba displeja | Biela |
| Komfort | |
| Ukazovateľ zostatkového času | • |
| Predvoľba štartu až 24 h | • |
| Kontrola funkčnosti | Displej |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G) | B |
| Spotreba vody v programe Automatica v l od | 6,0 |
| Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch | 8,4 |
| Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh | 0,64 |
| Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh | 64 |
| Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh | 0,40 |
| Doba trvania programu ECO v minútach | 199 |
| Trieda emisie hluku | B |
| Emisie hluku v dB (A) | 44 |
| Technológia EcoPower | • |
| Preukázaná hygiena | • |
| Pripojenie na teplú vodu | • |
| Polovičné naplnenie | • |
| Kvalita výsledkov | |
| Umývanie výhradne s čerstvou vodou | • |
| SensorDry | • |
| Obehové turbotermické sušenie | • |
| Aktívne kondenzačné sušenie | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programy umývania | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatica | • |
| Intenzívny 75 °C | • |
| Jemný | • |
| Možnosti umývania | |
| Express | • |
| Extra čisté | • |
| Extra suché | • |
| Usporiadanie košov | |
| Uloženie príboru | Zásuvka 3D MultiFlex |

G 5410 SC Front Active Plus
Voľne stojaca umývačka riadu
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



EAN: 4002516836087 / Číslo materiálu: 12659020 /
Číslo starého materiálu: 21541018OE1

| | |
|--|---------|
| Nadstavec na šálky FlexCare | 1 |
| Košové vybavenie | Comfort |
| Počet jedálenských súprav | 14 |
| Bezpečnosť | |
| Systém Waterproof | • |
| Detská poistka | • |
| Technické údaje | |
| Šírka výklenku minimálne v mm | 600 |
| Šírka výklenku maximálne v mm | 600 |
| Výška výklenku minimálne v mm | 845 |
| Výška výklenku maximálne v mm | 880 |
| Hĺbka výklenku v mm | 600 |
| Šírka prístroja v mm | 598 |
| Výška prístroja v mm | 845 |
| Hĺbka prístroja v mm | 600 |
| Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm | 119,5 |
| Hmotnosť netto v kg | 55,5 |
| Celkový príkon v kW | 2,00 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Počet fáz | 1 |
| Elektrická frekvencia, štandardná | 50 |
| Dĺžka prívodovej hadice vody v cm | 1,50 |
| Dĺžka odtokovej hadice vody v cm | 1,50 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,70 |
| Dodávané príslušenstvo | |
| 1 × balenie UltraTabs (20 kusov) | • |
| Voucher 1 balenie UltraTabs (20 ks) alebo 3 balenia (každé po 60 ks) za špeciálnu cenu | • |

G 5410 SC Front Active Plus
Voľne stojaca umývačka riadu
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)