

G 5410 SCi Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Ušetríte až 50 % elektrickej energie vďaka pripojeniu na teplú vodu Miele
- Flexibilný koš, prispôsobený každodennému životu – koše Comfort



EAN: 4002516836094 / Číslo materiálu: 12659030 / Číslo starého materiálu: 21541054OE1

Vyhotovenie	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Obsidián čierna
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	3-miestny 7-segmentový displej
Farba displeja	Biela
Komfort	
Pomôcka na zatváranie dverok	ComfortClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	B
Spotreba vody v programe Automatica v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,64
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	64
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,40
Doba trvania programu ECO v minútach	199
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	44
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
Sušenie AutoOpen	•
SensorDry	•
Obehové turbotermické sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
ECO	•
Automatica	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
QuickPowerWash	•
Možnosti umývania	
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Nadstavec na šálky FlexCare	1

G 5410 SCi Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu


pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



EAN: 4002516836094 / Číslo materiálu: 12659030 / Číslo starého materiálu: 21541054OE1

Košové vybavenie	Comfort
Počet jedálenských súprav	14
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	43,7
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dveriek v kg	2,0
Max. hmotnosť čelných dveriek v kg	8,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	7,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	16,0
Dodávané príslušenstvo	
1 x balenie UltraTabs (20 kusov)	•
Voucher 1 balenie UltraTabs (20 ks) alebo 3 balenia (každé po 60 ks) za špeciálnu cenu	•

G 5410 SCi Active Plus
Zabudovateľná umývačka riadu
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)