

G 5455 SCVi XXL Active Plus
Plne integrovaná umývačka riadu
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Ušetríte až 50 % elektrickej energie vďaka pripojeniu na teplú vodu Miele
- Flexibilný kôš, prispôsobený každodennému životu – koše Comfort



EAN: 4002516837534 / Číslo materiálu: 12659070 /
Číslo starého materiálu: 21545562OE1

Vyhotovenie	
Plne integrovaná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Umývačka riadu XXL	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerez
Vyhotovenie ovládacieho panela	Plne integrovaný ovl. panel
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	3-miestny 7-segmentový displej
Farba displeja	Biela
Komfort	
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej, akustické
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	B
Spotreba vody v programe Automatica v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,64
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	64
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,40
Doba trvania programu ECO v minútach	199
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	44
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatica	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti umývania	
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•

G 5455 SCVi XXL Active Plus
Plne integrovaná umývačka riadu
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



EAN: 4002516837534 / Číslo materiálu: 12659070 /
Číslo starého materiálu: 21545562OE1

Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	Comfort
Počet jedálenských súprav	14
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	845
Výška výklenku maximálne v mm	910
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	845
Hĺbka prístroja v mm	550
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v cm	120,5
Hmotnosť netto v kg	45,0
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dvierok v kg	4,0
Max. hmotnosť čelných dvierok v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	7,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	14,0
Dodávané príslušenstvo	
1 × balenie UltraTabs (20 kusov)	•
Voucher 1 balenie UltraTabs (20 ks) alebo 3 balenia (každé po 60 ks) za špeciálnu cenu	•

G 5455 SCVi XXL Active Plus
Plne integrovaná umývačka riadu
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)