


TQ 1000 WP Nova Edition
 Sušička s tepelným čerpadlom T2
 9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- S QuickPowerDry vysušíte svoju bielizeň už za 49 minút*
- Vďaka WoolDry vysušíte svoju vlnenú bielizeň šetrne aj v sušičke
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie
- Jednoduchá a komfortná obsluha vďaka veľkému farebnému displeju M Touch Pro


* Doba chodu sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti náplne. Čas meraný pre 4 kg ľahko udržateľných textílií s 30 % zvyškovou vlhkosťou.



EAN: 4002516863762 / Číslo materiálu: 12708640 /
 Číslo starého materiálu: 12Q10001EU1

Vyhotovenie	
Možné usporiadanie do veže	•
Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vľavo
Vyhotovenie	
Sušičky s tepelným čerpadlom	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Vzhľad dverí a panelu	BlackEffect
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Dotykové ovládanie
Displej	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Výsledok sušenia	
Dokonalé sušenie PerfectDry	•
Systém vôní FragranceDos ²	•
Parný systém SteamCare	•
PowerDry	•
Inteligentná reverzácia bubna	•
HygieneDry	•
Ochrana bielizne	
SilenceDrum	•
Naplnenie v kg	9,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Wash2Dry	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zobrazenie denného času	•
Indikátor priebehu programu	Áno
Informačné texty	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Akustický balíček pre najnižšie hodnoty hluku	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+++
Úspornejšie ako hraničná hodnota (24) triedy energetickej účinnosti A+++	10%
Ročná spotreba prúdu v kWh	170
Doba chodu v štandardnom programe v min	231
Hlučnosť v programe bavlna pri plnom naplnení v db(A) re1pW	62


TQ 1000 WP Nova Edition
 Sušička s tepelným čerpadlom T2
 9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516863762 / Číslo materiálu: 12708640 /
 Číslo starého materiálu: 12Q10001EU1

Trieda účinnosti kondenzácie	A
Spotreba elektrickej energie pri štandardnom programe Bavlna – suché na uloženie pri plnom naplnení v kWh	1,44
EcoFeedback	•
Technológia EcoDry	•
Bezúdržbový výmenník tepla	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programy sušenia	
Automatika	•
Bavlna	•
ECO	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Koncová úprava hodvábu	•
Koncová úprava vlny	•
Vlna	•
Express	•
Džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program kôš	•
Vyhľadzovanie	•
Posteľná bielizeň	•
Košeľe/blúzky	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Páperové/posteľné prikrývky	•
Extra sušenie	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Šetrný plus	•
Bzučiak	•
DryCare 40	•
Záložky	•
AddProgrammes	•
Šetrenie energie	•
Predžehlenie	•
Kvalita	
Jemné rebrovanie	•
Bezpečnosť	
Detská poistka	•
PIN kód	•
Indikátor pre „vyprázdnenie zásobníkov“	•
Indikátor pre „vyčistenie filtrov“	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596


TQ 1000 WP Nova Edition
 Sušička s tepelným čerpadlom T2
 9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516863762 / Číslo materiálu: 12708640 /
 Číslo starého materiálu: 12Q10001EU1

Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1110
Hmotnosť v kg	55
Celkový príkon v kW	1,45
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Hermeticky uzavreté	•
Druh chladiaceho prostriedku	R290
Množstvo chladiaceho prostriedku v kg	0,14
Potenciál skleníkového efektu chladiaceho prostriedku v CO ₂ e	3
Potenciál skleníkového efektu prístroja v CO ₂ e	0,44
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Flakón s vôňou	•
Voucher na druhý flakón s vôňou	•


TQ 1000 WP Nova Edition
Sušička s tepelným čerpadlom T2
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm