

WWK360 WCS PWash&10kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 10 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | Voštinový bubon



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- Šetrite energiu v najlepšej energetickej triede A
- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút
- Extra predžehlenie vyhladzuje pokrčené oblečenie a šetrí až 50 % času a námahy
- Jemná XXL starostlivosť s voštinovým bubnom – pre 10 kg bielizne



EAN: 4002516867630 / Číslo materiálu: 12727330 / Číslo starého materiálu: 11WK3601CZ

Vyhotovenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián čierna s pochrómovaným krúžkom
Farba otočného voliča	Lotos. biela / okraj chróm.
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor biele, 7-segm.
Čistiaci výkon	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	10,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	52
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	53
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	71
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	239
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,40
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,80
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•

WWK360 WCS PWash&10kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 10 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | Voštinový bubon




EAN: 4002516867630 / Číslo materiálu: 12727330 / Číslo starého materiálu: 11WK3601CZ

Motor ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Impregnácia	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1077
Hmotnosť v kg	93
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Dodávané príslušenstvo	
3 kapsuly	•
Voucher na pracie prostriedky Miele	•


WWK360 WCS PWash&10kg

Práčka s predným plnením W1:


A I 10 kg I 1400 ot/min I QuickPowerWash I Predžehlenie I Voštinový bubon



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm