

WEA135 WCS 8kg Active

Práčka s predným plnením W1:

A -10 %* | 8 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad



EAN: 4002516881209 / Číslo materiálu: 12740270 / Číslo starého materiálu: 11EA1351CZ

- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň*
- Ušetríte ešte viac energie s A -10 %**
- Exkluzívny sortiment CapDosing pre rôzne textílie a flaky***
- Náš voštinový bubon zaisťuje, že bielizeň zostane v perfektnom stave
- Pridávajte alebo odoberajte jednotlivé kusy počas pracovného cyklu vďaka AddLoad

* Počas fázy vývoja série práčok W1 testovala spoločnosť Miele modely a základné komponenty počas 5.000 cyklov prania (= 5 cyklov prania týždenne, 50 týždňov ročne) v rôznych programoch. Viac informácií: miele.sk/20rokov

** O 10 % úspornejší ako limitná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A

*** Patent: EP 2 365 120



Vyhotovenie	
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Displej	EasyControl žltá
Ochrana bielizne	
Naplnenie v kg	8,0
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Úspornejšie ako hraničná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A	10%
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	43
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda účinnosti odstredovania (A – G)	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní; A – D)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	219
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,30
Programy prania	
Bavlna	•
Bavlna s predpraním	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dvierok (pre podstavenie) v mm	600

WEA135 WCS 8kg Active

Práčka s predným plnením W1:

A -10 %* | 8 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad



EAN: 4002516881209 / Číslo materiálu: 12740270 / Číslo starého materiálu: 11EA1351CZ

Hmotnosť v kg	80
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka privodovej hadice vody v m	1,60
Dĺžka odtokovej hadice vody v m	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2

WEA135 WCS 8kg Active

Práčka s predným plnením W1:

A -10 %* | 8 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm