

WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A -20 %* | 9 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň*
- Ušetríte ešte viac energie s A -20 %**
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie
- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút***
- Úplné ovládanie práčky pomocou aplikácie Miele@home****

* Počas fázy vývoja série práčok W1 testovala spoločnosť Miele modely a základné komponenty počas 5.000 cyklov prania (= 5 cyklov prania týždenne, 50 týždňov ročne) v rôznych programoch. Viac informácií: miele.sk/20rokov

** O 20 % úspornejší ako limitná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A.

*** Toto platí pre všetky automatické práčky Miele, ktoré umožňujú realizovanie procesných a strojovo-technických parametrov, ktoré sú zobrazené v zhrnutí protokolu o skúške WL 1110/18.

**** Miele@home je samostatná digitálna ponuka od spoločnosti Miele & Cie. KG. Všetky inteligentné aplikácie je možné používať vďaka systému Miele@home. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516881735 / Číslo materiálu: 12740300 / Číslo starého materiálu: 11ED3851CZ

Vyhotovienie

Usporiadanie do veže	•
Doraz dvierok	vpravo
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Možnosť podstavenia	•

Vyhotovienie

Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•

Odstredovanie

Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•

Dizajn

Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Grafitová Pearlfinish
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovienie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor biele, 7-segm.

Čistiaci výkon

Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Presné dávkovanie CapDosing	•

Ochrana bielizne

Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	9,0

Komfort pri obsluhu

Pripojenie k Miele@home	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•

Hospodárnosť a udržateľnosť

Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Úspornejšie ako hraničná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A	20%
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	40
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	50
Trieda účinnosti odstredovania (A – G)	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní; A – D)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	229
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,60

WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A -20 %* | 9 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




EAN: 4002516881735 / Číslo materiálu: 12740300 / Číslo starého materiálu: 11ED3851CZ

Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Osvieženie (para)	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dverok (pre podstavenie) v mm	600
Hmotnosť v kg	84
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Dĺžka prívodovej hadice vody v m	1,60
Dĺžka odtokovej hadice vody v m	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2


WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Práčka s predným plnením W1:


A -20 %* | 9 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm