

WWA120 WCS 8kg Active

Práčka s predným plnením W1:

A -10 %* | 8 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň*
- Ušetríte ešte viac energie s A -10 %**
- Exkluzívny sortiment CapDosing pre rôzne textílie a fláky***
- Náš voštinový bubon zaisťuje, že bielizeň zostane v perfektnom stave
- Pridávajte alebo odoberajte jednotlivé kusy počas pracieho cyklu vďaka AddLoad

* Počas fázy vývoja série práčok W1 testovala spoločnosť Miele modely a základné komponenty počas 5.000 cyklov prania (= 5 cyklov prania týždenne, 50 týždňov ročne) v rôznych programoch. Viac informácií: miele.sk/20rokov

** O 10 % úspornejší ako limitná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A

*** Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516881681 / Číslo materiálu: 12740320 / Číslo starého materiálu: 11WA1201CZ

Vyhotovenie

Usporiadanie do veže	•
Doraz dvierok	vpravo
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•

Vyhotovenie

Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•

Odstredovanie

Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•

Dizajn

Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián čierna s bielym krúžkom
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	EasyControl žltá

Čistiaci výkon

Presné dávkovanie CapDosing	•
-----------------------------	---

Ochrana bielizne

Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	8,0

Komfort pri obsluhu

Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•

Hospodárnosť a udržateľnosť

Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Úspornejšie ako hraničná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A	10%
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	43
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda účinnosti odstredovania (A – G)	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní; A – D)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	219
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,30
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•

WWA120 WCS 8kg Active

Práčka s predným plnením W1:

A -10 %* | 8 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad




EAN: 4002516881681 / Číslo materiálu: 12740320 / Číslo starého materiálu: 11WA1201CZ

Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
Bavlna	•
Bavlna s predpraním	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Namáčanie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dvierok (pre podstavenie) v mm	600
Hmotnosť v kg	82
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Dĺžka prívodovej hadice vody v m	1,60
Dĺžka odtokovej hadice vody v m	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2


WWA120 WCS 8kg Active

Práčka s predným plnením W1:


A -10 %* | 8 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm