

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A -20 %* | 9 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň*
- Ušetríte ešte viac energie s A -20 %**
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie
- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút***
- Complete app control of your washing machine with Miele@home****

* Počas vývojovej fázy radu práčok W1/W2 spoločnosť Miele testovala modely a hlavné komponenty v 5000 náplňach bielizne (= 5 náplňov bielizne týždenne počas 50 týždňov v roku) v rôznych programoch. More: miele.com/20years

** O 20 % úspornejší ako limitná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A.

*** Toto platí pre všetky automatické práčky Miele, ktoré umožňujú realizovanie procesných a strojovo-technických parametrov, ktoré sú zobrazené v zhrnutí protokolu o skúške WL 1110/18.

**** Toto je samostatná digitálna ponuka od spoločnosti Miele & Cie. KG. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny. Je potrebné prijať všeobecné obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov pre digitálne produkty a služby Miele v aplikácii Miele. Spoločnosť Miele si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť digitálnu ponuku.



EAN: 4002516881698 / Číslo materiálu: 12740340 /
Číslo starého materiálu: 11WD3801CZ

Všeobecné informácie	
označenie modelu	WWD380 WCS PWash&Steam&9kg
Číslo materiálu výrobcu	12740340
EAN number	4002516881698
Marketingová trieda	Gold
Vyhodenie	
Usporiadanie do veže	•
Doraz dvierok	vpravo
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Vyhodenie	
Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstreďovanie	
Max. počet otáčok pri odstredžovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredžovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián čierna s bielym krúžkom
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhodenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor biele, 7-segm.
Čistiaci výkon	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	9
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Parný systém SteamCare	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Úspornejšie ako hraničná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A	20%
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	40
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	50
Trieda účinnosti odstredžovania (A – G)	B

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A -20 %* | 9 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516881698 / Číslo materiálu: 12740340 /

Číslo starého materiálu: 11WD3801CZ

Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní; A – D)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	229
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,60
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	850 x 596 x 643
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v mm	1077
Hmotnosť v kg	80
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Dĺžka prívodovej hadice vody v m	1,60
Dĺžka odtokovej hadice vody v m	1,50

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A -20 %* | 9 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516881698 / Číslo materiálu: 12740340 /

Číslo starého materiálu: 11WD3801CZ


Dĺžka elektrického vedenia v m

2


WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Práčka s predným plnením W1:


A -20 %* | 9 kg | 1400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm