

DAE 1530

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



- Individuálny dizajn kuchyne – plne integrované so šírkou 532 mm
- Vysoký výkon – 415 m³/h na najvyššej úrovni
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD

Prevedenie a dizajn

Farba spotrebiča Nerez

Vyhotovenie

Zabudovateľný plošný odsávač pár

Prevádzkové spôsoby

Spôsob vedenia vzduchu Prestaviteľné

Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu DUU 150, DUU 151

Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter DKF 32-P

Komfort pri obsluhu

Elektronické ovládanie

EasySwitch

Obsluha

Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)

Stupne Booster

Hospodárnosť a udržateľnosť

Ročná spotreba energie v kWh/rok 72,2

Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) B

Trieda stupňa oddelenia tukov B

Trieda účinnosti dynamiky prúdenia B

Trieda účinnosti osvetlenia A

Komfort pri údržbe

Jednoduché čistenie vnútra clony – CleanCover

Filtračný systém

Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke 1

Osvetlenie

Počet x W 1 x 3,2 W

Intenzita osvetlenia v lx 360 lx

Teplota farby v K 3500 Kelvin

Ventilátor

Počet ventilátorov 1

Obojstranný odsávací ventilátor

Striedavý motor (AC motor)

Odťah

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m³/h) podľa EN 61591 215

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m³/h) podľa EN 61591 315

Výkon vzduchu na stupni 3 (m³/h) podľa normy EN 61591 415

Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m³/h) podľa normy EN 61591 675

Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 45,0

Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 48,0

Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 53,0

Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 65,0

Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 30,0

DAE 1530

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD

Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	51,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m³/h) podľa EN 61591	200
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m³/h) podľa EN 61591	295
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591	630
Výkon vzduchu na stupni 3 (m³/h) podľa normy EN 61591	395
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	46,0
Stupeň výkonu hluku na intenzívnej úrovni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	71,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	59,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	45,0
Hladina akustického tlaku na intenzívnom stupni (dB(A) re 20 μPa) podľa normy EN 60704-2-13	57,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	32,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Šírka tela odsávača v mm	532
Výška tela odsávača v mm	50
Hĺbka tela odsávača v mm	372
Hmotnosť netto v kg	9,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimálna výška nad elektrickými varnými doskami v mm	450
Minimálna bezpečnostná vzdialenosť nad plynovými varnými doskami (max. celkový výkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fáz	1
Celkový príkon v kW	0,20
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu vzadu	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150

DAE 1530

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD


Dodávané príslušenstvo

Spätná klapka

•

DAE 1530

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



DAE1530, DAE1535 Installation drawing