

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.



- Veľký textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor
- Ľahké čistenie – štruktúrovaný varný priestor s PerfectClean
- Rovnomernejšie a rýchlejšie výsledky – Quick & Gentle
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Stlačením tlačidla do cieľa – Quick mikrovlnka a tlačidlo Popcorn

EAN: 4002516932321 / Číslo materiálu: 12821440 / Číslo starého materiálu: 22744006D

Prevedenie a dizajn	
Farba spotrebiča	Perleťová béžová
VitroLine	•
Komfort pri obsluhu	
3 v 1	Rúra na pečenie, Mikrovlnná rúra, Rúra na pečenie s mikrovlnnou rúrou
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou	•
Užívateľské výhody	
Quick & Gentle	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Udržiavanie teploty	•
Prevádzkové spôsoby	
Horúci vzduch plus	•
Mikrovlnka	•
Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus	•
Mikrovlnka s grilom	•
Mikrovlnka s grilom s cirkuláciou	•
Mikrovlnka s automatickým pečením	•
Automatické pečenie	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Gril	•
Horúci vzduch Eco	•
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcia Popcorn	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh na výkon mikrovlnky	•

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.



EAN: 4002516932321 / Číslo materiálu: 12821440 / Číslo starého materiálu: 22744006D

Rýchla mikrovlnka	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkon vo vypnutom stave W	0,5
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon v stave pohotovosti v W	1,0
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	20
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	43
Počet úrovní zasunutia	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	3
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–250
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	250
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úrovne výkonu mikrovlnky vo W	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	456
Hĺbka prístroja v mm	562
Hmotnosť v kg	36,0
Celkový príkon v kW	2,70
Napätie vo V	220-240
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,00
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.




EAN: 4002516932321 / Číslo materiálu: 12821440 / Číslo starého materiálu: 22744006D

Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Sklenená miska	1
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?


H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou


v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.



Installation Kombi BM XL, installation drawings