

DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.



- Veľký textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Zvonku chrumkavé, vnútri šťavnaté – kombinovaná príprava
- Pohodlná obsluha – zásobník na vodu za autom. otvárať. clonou
- Ľahké čistenie – HydroClean a nehrdz. nerezový ohrevný priestor



EAN: 4002516924029 / Číslo materiálu: 12867630 / Číslo starého materiálu: 23744002D

Prevedenie a dizajn

Farba spotrebiča	Perleťová béžová
VitroLine	•

Prevedenie a dizajn

Konvektomaty

•

Užívateľské výhody

Rýchloohrev

•

Predohrev

•

Externá tvorba pary

•

Klimatický senzor

•

Individuálne možnosti nastavenia vlhkosti pri kombinovanej príprave

•

Príprava menu bez prenášania chutí

•

Mix & Match

•

Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy

•

Udržiavanie teploty

•

Funkcia Crisp

•

Prevádzkové spôsoby

Horúci vzduch plus

•

Horný/spodný ohrev

•

Príprava jedál v pare

•

Kombinovaná príprava jedál

•

Kombinovaná príprava jedál s horúcim vzduchom plus

•

Kombinovaná príprava jedál s horným/spodným ohrevom

•

Kombinovaná príprava jedál s veľkým grilom

•

Sous-vide

•

Intenzívne pečenie

•

Gril s cirkuláciou vzduchu

•

Gril

•

Malý gril

•

Horný ohrev

•

Spodný ohrev

•

Múčniky špeciál

•

Horúci vzduch Eco

•

Príprava v pare Eco

•

Rozmrazovanie

•

Pečenie Gourmet

•

Ohrev

•

Nahrievanie tanierov

•

Automatické programy

•

Automatické programy špecifické pre krajinu

•

Špeciálne použitia

•

Komfort pri obsluhu

Pripojenie k Miele@home

•

Displej

DirectSensor

SoftOpen

•

SoftClose

•

DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.



EAN: 4002516924029 / Číslo materiálu: 12867630 / Číslo starého materiálu: 23744002D

MultiLingua	•
Motorický výsuvný panel	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkon vo vypnutom stave W	0,3
Príkon v stave pohotovosti v W	0,8
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	20
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Externý výrobnik pary	•
HydroClean	•
Údržbový program odmočenie	•
Údržbový program oplach	•
Program sušenia ohrevného priestoru	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Výkon výrobníka pary v kW	3,30
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,4
Zásobník na čerstvú vodu za výsuvným panelom	•
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelom	•
Sitko v odtoku	•

DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.

EAN: 4002516924029 / Číslo materiálu: 12867630 / Číslo starého materiálu: 23744002D

Bezpečnosť

Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou

•

Bezpečnostné vypínanie

•

Zablokovanie uvedenia do prevádzky

•

Systém ochladzovania výparov

•

Zablokovanie tlačidiel

•

Technické údaje

Objem ohrevného priestoru v l

47

Počet úrovní zasunutia

3

Rozmery prístroja (š x v x h) v mm

595 x 456 x 569

Označenie úrovni zasunutia

•

Doraz dvierok

dolu

Osvetlenie ohrevného priestoru

BrilliantLight

Min. teploty pri pečení v rúre v °C

30

Max. teploty pri pečení v rúre v °C

230

Min. teploty pri príprave v pare v °C

40

Max. teploty pri príprave v pare v °C

100

Min. šírka výklenku v mm

560

Max. šírka výklenku v mm

568

Min. výška výklenku v mm

450

Max. výška výklenku v mm

452

Hĺbka výklenku v mm

550

Šírka prístroja v mm

595

Výška prístroja v mm

455,5

Hĺbka prístroja v mm

568,5

Hmotnosť v kg

40,2

Celkový príkon v kW

3,40

Napätie vo V

230

Frekvencia v Hz

50

Istenie v A

16

Počet fáz

1

Pripojovací kábel so sieťovým konektorom

•

Dĺžka elektrického vedenia v m

2

Výmena žiarovky

Servisná služba

Dodávané príslušenstvo

Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71

1

Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean HBBR 71

1

Vyberateľná postranná mriežka (pár)

1

Perforovaná nerezová naparovacia miska

1

Neperforovaná nerezová naparovacia miska

1

Čistiaci prostriedok HydroClean

1

Odvápňovacie tablety

2

DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.



EAN: 4002516924029 / Číslo materiálu: 12867630 / Číslo starého materiálu: 23744002D

Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□, □
□□, □□□□, □□□


DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat


na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings