

DGC 7460 HC Pro

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.



- Veľký textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Zvonku chrumkavé, vnútri šťavnaté – kombinovaná príprava
- Pohodlná obsluha – zásobník na vodu za autom. otvárať. clonou
- Ľahké čistenie – HydroClean a nehrdz. nerezový ohrevný priestor



EAN: 4002516924036 / Číslo materiálu: 12867640 / Číslo starého materiálu: 23746003D

Prevedenie a dizajn

Farba spotrebiča Perleťová béžová

Prevedenie a dizajn

Konvektomaty

•

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?

Prevedenie a dizajn

VitroLine

•

Užívateľské výhody

Rýchloohrev

•

Predohrev

•

Externá tvorba pary

•

Klimatický senzor

•

Individuálne možnosti nastavenia vlhkosti pri kombinovanej príprave

•

Príprava menu bez prenášania chutí

•

Mix & Match

•

Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy

•

Udržiavanie teploty

•

Funkcia Crisp

•

Prevádzkové spôsoby

Horúci vzduch plus

•

Horný/spodný ohrev

•

Príprava jedál v pare

•

Kombinovaná príprava jedál

•

Kombinovaná príprava jedál s horúcim vzduchom plus

•

Kombinovaná príprava jedál s horným/spodným ohrevom

•

Kombinovaná príprava jedál s veľkým grilom

•

Sous-vide

•

Intenzívne pečenie

•

Gril s cirkuláciou vzduchu

•

Gril

•

Malý gril

•

Horný ohrev

•

Spodný ohrev

•

Múčniky špeciál

•

Horúci vzduch Eco

•

Príprava v pare Eco

•

Rozmrazovanie

•

DGC 7460 HC Pro

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.



EAN: 4002516924036 / Číslo materiálu: 12867640 / Číslo starého materiálu: 23746003D

Pečenie Gourmet	•
Ohrev	•
Nahrievanie tanierov	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorický výsuvný panel	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 4 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkon vo vypnutom stave W	0,3
Príkon v stave pohotovosti v W	0,8
Príkon v sieťovom pohotovostnom režime vo W	2,0
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20
Čas do automatického prepnutia do sieťového pohotovostného režimu v min	20
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Externý výrobnik pary	•
HydroClean	•
Údržbový program odmočenie	•
Údržbový program oplach	•
Program sušenia ohrevného priestoru	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•

DGC 7460 HC Pro

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.

EAN: 4002516924036 / Číslo materiálu: 12867640 / Číslo starého materiálu: 23746003D

Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Výkon výrobníka pary v kW	3,30
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,4
Zásobník na čerstvú vodu za výsuvným panelom	•
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelom	•
Sitko v odtoku	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie uvedenia do prevádzky	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	67
Počet úrovní zasunutia	4
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 596 x 567
Označenie úrovní zasunutia	•
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Min. teploty pri pečení v rúre v °C	30
Max. teploty pri pečení v rúre v °C	230
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	567
Hmotnosť v kg	46,4
Celkový príkon v kW	3,45
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean HBRR 71	1
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová naparovacia miska	1

DGC 7460 HC Pro

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.




EAN: 4002516924036 / Číslo materiálu: 12867640 / Číslo starého materiálu: 23746003D


Neperforovaná nerezová naparovacia miska	1
Čistiaci prostriedok HydroClean	1
Odvápňovacie tablety	2

DGC 7460 HC Pro


na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVST010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings