

G 5811 SC Front Active Plus

Voľne stojaca umývačka riadu

A | 43 dB | príborová zásuvka | koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Testované na životnosť 20 rokov*
- Najvyššia energetická trieda A – Úspora energie a ochrana životného prostredia
- Flexibilný kôš, prispôsobený každodennému životu – koše Comfort
- Naš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Suché do poslednej nitky – funkcia sušenia AutoOpen od Miele

* Vo fáze vývoja umývačiek riadu G 5000 a G 7000 testovala spoločnosť Miele modely a hlavné komponenty v 5600 umývacích cykloch (= 280 umývacích cyklov ročne počas 20 rokov) v rôznych programoch. Viac na: miele.sk/20rokov



EAN: 4002516918363 / Číslo materiálu: 12870310 / Číslo starého materiálu: 215811180E1

Všeobecné informácie

označenie modelu	G 5811 SC Front Active Plus
Číslo materiálu výrobcu	12870310
EAN number	4002516918363
Class	Silver

Vyhotovenie

Voľne stojaca umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•

Dizajn

Farba ovládacieho panela	Čel. stena s CleanSteel
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	3-miestny 7-segmentový displej

Farba displeja

Farba displeja	Biela
----------------	-------

Komfort

Pomôcka na zatváranie dvierok	AutoClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Indikátor prevádzky	Displej

Hospodárnosť a udržateľnosť

Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,2
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,30
Doba trvania programu ECO v minútach	258
Príkon s predvoľbou času vo W	1,00
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkon v pohotovostnom režime vo W	0,30
Počet jedálenských súprav	14
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	43
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•

Kvalita výsledkov

Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
Sušenie AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•

Programy umývania

QuickPowerWash	•
ECO	•

G 5811 SC Front Active Plus

Voľne stojaca umývačka riadu

A | 43 dB | príborová zásuvka | koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen




EAN: 4002516918363 / Číslo materiálu: 12870310 / Číslo starého materiálu: 21581118OE1

Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti umývania	
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	Comfort
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	845
Výška výklenku maximálne v mm	880
Hĺbka výklenku v mm	600
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	845
Hĺbka prístroja v mm	600
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	119,5
Hmotnosť netto v kg	54,5
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodnej hadice vody v m	1,50
Dĺžka vypúšťacej hadice vody v m	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Dodávané príslušenstvo	
Voucher 1 balenie UltraTabs (20 ks) alebo 3 balenia (každé po 60 ks) za špeciálnu cenu	•

G 5811 SC Front Active Plus

Voľne stojaca umývačka riadu

A | 43 dB | príborová zásuvka | koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)