

G 5811 SCi Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



- Najvyššia energetická trieda A – Úspora energie a ochrana životného prostredia
- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Naš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Ušetríte až 50 % elektrickej energie vďaka pripojeniu na teplú vodu Miele
- Flexibilný kôš, prispôsobený každodennému životu – koše Comfort



EAN: 4002516918387 / Číslo materiálu: 12870330 /

Číslo starého materiálu: 21581157OE1

Vyhotovenie	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerez CleanSteel
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	3-miestny 7-segmentový displej
Farba displeja	Biela
Komfort	
Pomôcka na zatváranie dvierok	AutoClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatica v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,2
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,30
Doba trvania programu ECO v minútach	258
Počet jedálenských súprav	14
Trieda emisie hluku	B
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
Sušenie AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatica	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti umývania	
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Nadstavec na šálky FlexCare	1

G 5811 SCi Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



EAN: 4002516918387 / Číslo materiálu: 12870330 /


Číslo starého materiálu: 21581157OE1

Košové vybavenie	Comfort
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	44,7
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dvierok v kg	3,0
Max. hmotnosť čelných dvierok v kg	10,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	9,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	19,0
Dodávané príslušenstvo	
Voucher 1 balenie UltraTabs (20 ks) alebo 3 balenia (každé po 60 ks) za špeciálnu cenu	•

G 5811 SCi Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)