

G 5817 SCi XXL Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu XXL

A | 43 dB | príborová zásuvka | koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Ušetríte až 50 % elektrickej energie vďaka pripojeniu na teplú vodu Miele
- Najvyššia energetická trieda A – Úspora energie a ochrana životného prostredia
- Flexibilný kôš, prispôsobený každodennému životu – koše Comfort
- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Suché do poslednej nitky – funkcia sušenia AutoOpen od Miele



EAN: 4002516918394 / Číslo materiálu: 12870340 /

Číslo starého materiálu: 21581757OE1

Všeobecné informácie	
označenie modelu	G 5817 SCi XXL Active Plus
Číslo materiálu výrobcu	12870340
EAN number	4002516918394
Class	Silver
Vyhotovenie	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Umývačka riadu XXL	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerez CleanSteel
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	3-miestny 7-segmentový displej
Farba displeja	Biela
Komfort	
Pomôcka na zatváranie dvierok	AutoClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Indikátor prevádzky	akustické
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatik v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,2
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,30
Doba trvania programu ECO v minútach	258
Príkon s predvoľbou času vo W	1,00
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkon v pohotovostnom režime vo W	0,30
Počet jedálenských súprav	14
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	43
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
Sušenie AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•

G 5817 SCi XXL Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu XXL

A | 43 dB | príborová zásuvka | koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516918394 / Číslo materiálu: 12870340 /


Číslo starého materiálu: 21581757OE1

Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti umývania	
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	Comfort
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	845
Výška výklenku maximálne v mm	910
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	845
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v cm	120,5
Hmotnosť netto v kg	45,7
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodnej hadice vody v m	1,50
Dĺžka vypúšťacej hadice vody v m	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dvierok v kg	3,0
Max. hmotnosť čelných dvierok v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	7,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	16,0
Dodávané príslušenstvo	
Voucher 1 balenie UltraTabs (20 ks) alebo 3 balenia (každé po 60 ks) za špeciálnu cenu	•

G 5817 SCi XXL Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu XXL

A | 43 dB | príborová zásuvka | koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)